



Philips GreenSpace G6：具有高度视觉舒适度的低能耗 LED 筒灯

Philips GreenSpace G6 延续了 GreenSpace 系列享有盛誉的卓越性能、极低能耗和高度视觉舒适度。新一代 LED 筒灯可靠耐用，采用高度紧凑的设计，具有深凹式架构，且增加反射镜深度，可凸显细节之美。GreenSpace G6 在多功能性方面也堪称典范。这款节能 LED 筒灯具有多种配置，提供 600 至 3,550 流明，有固定输出、可调光或 Interact Ready 多种版本可选。因此，GreenSpace G6 成为理想的“混搭”解决方案，适用于潜在广泛型和扩展型应用，这些应用需要不同的照明氛围但要求具有统一的灯具外观和质感。

优点

- 节能 LED
- 紧凑设计
- 视觉舒适
- 光泽琢面 (UGR19) 或亚光白色反射镜选项
- 耐用 LED，优质可靠

Applications

- 办公室照明
- 商场照明

- 酒店照明
- 其他可能的室内开放性区域

特点

- 高系统效能 - 平均 120 流明/瓦
- 深凹式架构，反射镜深度增加
- 宽敞的安装区域，窄边缘宽度经过改进
- 使用寿命长达 50,000 小时 (L80/B50, 25°C 环境温度)
- DALI 和无线 Interact 兼容性

Versions



GreenSpace G6



GreenSpace G6



GreenSpace G6



GreenSpace G6



GreenSpace G6



GreenSpace G6

二维绘图



DN392B LED23/840 PSD D150 WH GCG2HE

DN391B LED14/840 PSU D100 AL GCG2HE

DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE

一般信息

设备组件数	-
装置	-
服务标签	是

灯技术

光源的光束角度	10 or 40 °
---------	------------

操作和电气

输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
适用于随机开关	否
保护等级 IEC	安全等级 II

机械和外壳

机械冲击保护代码	IK03 [0.3 J]
光罩类型	聚碳酸酯漫射器

审批和申请

灼热丝测试	温度 650°C，持续时间 5 秒
可燃性标志	-
CE 标志	是
ENEC 标志	-
环境温度范围	-20 至 +40°C

初始性能（符合 IEC 标准）

初始色度	5
------	---

一般信息

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	是
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	是
911401534444	DN391B LED15/830 PSU D100 WH GCG2HE	是
911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	是
911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	是
911401535744	DN391B LED12/830 PSU D100 WH GCG2HE	是
911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	是
911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	是
911401536944	DN390B LED7/830 PSU D100 WH GCG2HE	是
911401537544	DN391X LED15/865 P12WIA D100 WH G2HE	是
911401538144	DN391X LED15/830 P12WIA D100 WH G2HE	是
911401538744	DN391X LED15/840 P12WIA D100WH G2HE	是
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	否
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	否
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	否
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	否
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	否
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	否
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	是
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	是
911401522444	DN392B LED20/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	是
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	是
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	是
911401523644	DN392B LED18/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	是
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	是

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	是
911401524244	DN391B LED12/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	是
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	是
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	是
911401529344	DN392B LED20/830 PSU D150 AL GCG2HE	是
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	是
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	是
911401531744	DN392B LED18/830 PSU D150 AL GCG2HE	是
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	是
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	是
911401532944	DN391B LED13/830 PSU D150 AL GCG2HE	是
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	是
911401537844	DN392X LED18/830 P15WIA D150 AL G2HE	是
911401538444	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	是
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	否
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	否
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	否
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	否
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	否
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	否
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	否
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	否
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	否
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	否
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	否
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	否
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	否
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	否
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	否
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	否
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	否
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	否
911401524644	DN391B LED14/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	是
911401524744	DN391B LED14/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	是
911401524844	DN391B LED14/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	是
911401525244	DN391B LED12/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	是
911401525344	DN391B LED12/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	是
911401525444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	是
911401525844	DN390B LED7/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	是
911401525944	DN390B LED7/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	是

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器
911401526044	DN390B LED7/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	是
911401533944	DN391B LED14/865 PSU D100 AL GCG2HE	是
911401534044	DN391B LED14/840 PSU D100 AL GCG2HE	是
911401534144	DN391B LED14/830 PSU D100 AL GCG2HE	是
911401535144	DN391B LED12/865 PSU D100 AL GCG2HE	是
911401535244	DN391B LED12/840 PSU D100 AL GCG2HE	是
911401535444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL GCG2HE	是
911401536444	DN390B LED7/865 PSU D100 AL GCG2HE	是
911401536544	DN390B LED7/840 PSU D100 AL GCG2HE	是
911401536644	DN390B LED7/830 PSU D100 AL GCG2HE	是
911401537444	DN391X LED14/865 P12WIA D100 AL G2HE	是
911401538044	DN391X LED14/830 P12WIA D100 AL G2HE	是
911401538644	DN391X LED14/840 P12WIA D100 AL G2HE	是
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	否
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	否
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	否
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	否
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	否
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	否
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	否
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	否
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	否
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	否
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	否
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	否
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	是
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	是
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	是
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	是
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	是
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	是
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	是
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	是
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	是
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	是
911401537744	DN393X LED26/830 P20WIA D200 WH G2HE	是
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	是
911401572244	DN394B LED40/865 PSD D200 WH GCG2HE	否
911401572344	DN394B LED40/840 PSD D200 WH GCG2HE	否
911401572444	DN394B LED40/830 PSD D200 WH GCG2HE	否

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器
911401573444	DN393B LED26/865 PSD D200 WH GCG2HE	否
911401573544	DN393B LED26/840 PSD D200 WH GCG2HE	否
911401573644	DN393B LED26/830 PSD D200 WH GCG2HE	否
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	否
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	否
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	否
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	是
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	是
911401521244	DN394B LED38/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	是
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	是
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	是
911401521844	DN393B LED25/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	是
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	是
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	是
911401523044	DN392B LED18/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	是
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	是
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	是
911401526944	DN394B LED38/830 PSU D200 AL GCG2HE	是
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	是
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	是
911401528144	DN393B LED25/830 PSU D200 AL GCG2HE	是
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	是
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	是
911401530544	DN392B LED18/830 PSU D200 AL GCG2HE	是
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	是
911401537644	DN393X LED25/830 P20WIA D200 AL G2HE	是
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	是
911401567144	DN394B LED38/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	否
911401567244	DN394B LED38/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	否
911401567344	DN394B LED38/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	否
911401567744	DN393B LED25/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	否
911401567844	DN393B LED25/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	否
911401567944	DN393B LED25/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	否
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	否
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	否
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	否
911401571944	DN394B LED38/865 PSD D200 AL GCG2HE	否
911401572044	DN394B LED38/840 PSD D200 AL GCG2HE	否
911401572144	DN394B LED38/830 PSD D200 AL GCG2HE	否
911401573144	DN393B LED25/865 PSD D200 AL GCG2HE	否

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器
911401573244	DN393B LED25/840 PSD D200 AL GCG2HE	否
911401573344	DN393B LED25/830 PSD D200 AL GCG2HE	否
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	否
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	否
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	否
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	是
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	是
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	是
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	是
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	是
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	是
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	是
911401533144	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	是
911401533244	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	是
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	是
911401537944	DN392X LED20/830 P15WIA D150 WH G2HE	是
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	是
911401574644	DN392B LED23/865 PSD D150 WH GCG2HE	否
911401574744	DN392B LED23/840 PSD D150 WH GCG2HE	否
911401574844	DN392B LED23/830 PSD D150 WH GCG2HE	否
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	否
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	否
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	否
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	否
911401577744	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	否
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	否

灯技术

Order Code	Full Product Name	光学类型	光源数量	光通量	显色指数 (CRI)	光效（额定）（标称）	相关色温（标称）
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	1,500 lm	>80	130 lm/W	6500 K
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	1,500 lm	>80	130 lm/W	4000 K
911401534444	DN391B LED15/830 PSU D100 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	1,350 lm	>80	120 lm/W	3000 K
911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	1,250 lm	>80	130 lm/W	6500 K
911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	1,250 lm	>80	130 lm/W	4000 K

Order Code	Full Product Name	光学类型	光源数量	光通量	显色指数 (CRI)	光效 (额定) (标称)	相关色温 (标称)
911401535744	DN391B LED12/830 PSU D100 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	1,150 lm	>80	120 lm/W	3000 K
911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	750 lm	>80	130 lm/W	6500 K
911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	750 lm	>80	130 lm/W	4000 K
911401536944	DN390B LED7/830 PSU D100 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	700 lm	>80	120 lm/W	3000 K
911401537544	DN391X LED15/865 P12WIA D100 WH G2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	1,500 lm	>80	125 lm/W	6500 K
911401538144	DN391X LED15/830 P12WIA D100 WH G2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	1,500 lm	>80	116 lm/W	3000 K
911401538744	DN391X LED15/840 P12WIA D100WH G2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	1,500 lm	>80	125 lm/W	4000 K
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	28	1,500 lm	≥80	125 lm/W	6500 K
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	28	1,500 lm	≥80	125 lm/W	4000 K
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	28	1,350 lm	≥80	116 lm/W	3000 K
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	28	1,200 lm	≥80	125 lm/W	6500 K
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	28	1,200 lm	≥80	125 lm/W	4000 K
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	28	1,100 lm	≥80	116 lm/W	3000 K
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	2,000 lm	>80	132 lm/W	6500 K
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	2,000 lm	>80	132 lm/W	4000 K
911401522444	DN392B LED20/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	1,850 lm	>80	122 lm/W	3000 K
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	1,850 lm	>80	132 lm/W	6500 K
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	1,850 lm	>80	132 lm/W	4000 K
911401523644	DN392B LED18/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	1,700 lm	>80	122 lm/W	3000 K
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	1,250 lm	>80	132 lm/W	6500 K
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	1,250 lm	>80	132 lm/W	4000 K
911401524244	DN391B LED12/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	1,150 lm	>80	122 lm/W	3000 K
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	2,000 lm	>80	132 lm/W	6500 K
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	2,000 lm	>80	132 lm/W	4000 K

Order Code	Full Product Name	光学类型	光源数量	光通量	显色指数 (CRI)	光效 (额定) (标称)	相关色温 (标称)
911401529344	DN392B LED20/830 PSU D150 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	1,850 lm	>80	122 lm/W	3000 K
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	1,850 lm	>80	132 lm/W	6500 K
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	1,850 lm	>80	132 lm/W	4000 K
911401531744	DN392B LED18/830 PSU D150 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	1,700 lm	>80	122 lm/W	3000 K
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	1,250 lm	>80	132 lm/W	6500 K
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	1,250 lm	>80	132 lm/W	4000 K
911401532944	DN391B LED13/830 PSU D150 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	1,150 lm	>80	122 lm/W	3000 K
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	琢面反射镜	1	1,850 lm	>80	130 lm/W	6500 K
911401537844	DN392X LED18/830 P15WIA D150 AL G2HE	琢面反射镜	1	1,700 lm	>80	120 lm/W	3000 K
911401538444	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	琢面反射镜	1	1,850 lm	>80	130 lm/W	4000 K
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	48	2,200 lm	≥80	130 lm/W	6500 K
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	48	2,200 lm	≥80	130 lm/W	4000 K
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	48	2,000 lm	≥80	120 lm/W	3000 K
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	48	1,800 lm	≥80	130 lm/W	6500 K
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	48	1,800 lm	≥80	130 lm/W	4000 K
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	48	1,650 lm	≥80	120 lm/W	3000 K
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	24	1,250 lm	≥80	120 lm/W	6500 K
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	24	1,250 lm	≥80	120 lm/W	4000 K
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	24	1,150 lm	≥80	111 lm/W	3000 K
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	琢面反射镜	48	2,200 lm	≥80	130 lm/W	6500 K
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	琢面反射镜	48	2,200 lm	≥80	130 lm/W	4000 K
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	琢面反射镜	48	2,000 lm	≥80	120 lm/W	3000 K
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	琢面反射镜	48	1,800 lm	≥80	130 lm/W	6500 K
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	琢面反射镜	48	1,800 lm	≥80	130 lm/W	4000 K

Order Code	Full Product Name	光学类型	光源数量	光通量	显色指数 (CRI)	光效 (额定) (标称)	相关色温 (标称)
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	琢面反射镜	48	1,650 lm	≥80	120 lm/W	3000 K
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	琢面反射镜	24	1,250 lm	≥80	120 lm/W	6500 K
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	琢面反射镜	24	1,250 lm	≥80	120 lm/W	4000 K
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	琢面反射镜	24	1,150 lm	≥80	111 lm/W	3000 K
911401524644	DN391B LED14/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	1,400 lm	>80	125 lm/W	6500 K
911401524744	DN391B LED14/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	1,400 lm	>80	125 lm/W	4000 K
911401524844	DN391B LED14/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	1,300 lm	>80	118 lm/W	3000 K
911401525244	DN391B LED12/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	1,200 lm	>80	125 lm/W	6500 K
911401525344	DN391B LED12/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	1,200 lm	>80	125 lm/W	4000 K
911401525444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	1,100 lm	>80	118 lm/W	3000 K
911401525844	DN390B LED7/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	700 lm	>80	125 lm/W	6500 K
911401525944	DN390B LED7/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	700 lm	>80	125 lm/W	4000 K
911401526044	DN390B LED7/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	650 lm	>80	118 lm/W	3000 K
911401533944	DN391B LED14/865 PSU D100 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	1,400 lm	>80	125 lm/W	6500 K
911401534044	DN391B LED14/840 PSU D100 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	1,400 lm	>80	125 lm/W	4000 K
911401534144	DN391B LED14/830 PSU D100 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	1,300 lm	>80	118 lm/W	3000 K
911401535144	DN391B LED12/865 PSU D100 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	1,200 lm	>80	125 lm/W	6500 K
911401535244	DN391B LED12/840 PSU D100 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	1,200 lm	>80	125 lm/W	4000 K
911401535444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	1,100 lm	>80	118 lm/W	3000 K
911401536444	DN390B LED7/865 PSU D100 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	700 lm	>80	125 lm/W	6500 K
911401536544	DN390B LED7/840 PSU D100 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	700 lm	>80	125 lm/W	4000 K
911401536644	DN390B LED7/830 PSU D100 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	650 lm	>80	118 lm/W	3000 K
911401537444	DN391X LED14/865 P12WIA D100 AL G2HE	琢面反射镜	1	1,400 lm	>80	120 lm/W	6500 K
911401538044	DN391X LED14/830 P12WIA D100 AL G2HE	琢面反射镜	1	1,400 lm	>80	111 lm/W	3000 K

Order Code	Full Product Name	光学类型	光源数量	光通量	显色指数 (CRI)	光效 (额定) (标称)	相关色温 (标称)
911401538644	DN391X LED14/840 P12WIA D100 AL G2HE	琢面反射镜	1	1,400 lm	>80	120 lm/W	4000 K
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	28	1,400 lm	≥80	120 lm/W	6500 K
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	28	1,400 lm	≥80	120 lm/W	4000 K
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	28	1,300 lm	≥80	111 lm/W	3000 K
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	28	1,200 lm	≥80	120 lm/W	6500 K
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	28	1,200 lm	≥80	120 lm/W	4000 K
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	28	1,100 lm	≥80	111 lm/W	3000 K
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	琢面反射镜	28	1,400 lm	≥80	120 lm/W	6500 K
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	琢面反射镜	28	1,400 lm	≥80	120 lm/W	4000 K
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	琢面反射镜	28	1,300 lm	≥80	111 lm/W	3000 K
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	琢面反射镜	28	1,200 lm	≥80	120 lm/W	6500 K
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	琢面反射镜	28	1,200 lm	≥80	120 lm/W	4000 K
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	琢面反射镜	28	1,100 lm	≥80	111 lm/W	3000 K
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	4,000 lm	>80	140 lm/W	6500 K
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	4,000 lm	>80	140 lm/W	4000 K
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	3,700 lm	>80	130 lm/W	3000 K
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	2,600 lm	>80	140 lm/W	6500 K
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	2,600 lm	>80	140 lm/W	4000 K
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	2,400 lm	>80	130 lm/W	3000 K
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	2,000 lm	>80	140 lm/W	6500 K
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	2,000 lm	>80	140 lm/W	4000 K
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	1,850 lm	>80	130 lm/W	3000 K
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	2,600 lm	>80	137 lm/W	6500 K
911401537744	DN393X LED26/830 P20WIA D200 WH G2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	2,400 lm	>80	127 lm/W	3000 K

Order Code	Full Product Name	光学类型	光源数量	光通量	显色指数 (CRI)	光效 (额定) (标称)	相关色温 (标称)
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	2,600 lm	>80	137 lm/W	4000 K
911401572244	DN394B LED40/865 PSD D200 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	78	4,000 lm	≥80	137 lm/W	6500 K
911401572344	DN394B LED40/840 PSD D200 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	78	4,000 lm	≥80	137 lm/W	4000 K
911401572444	DN394B LED40/830 PSD D200 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	78	3,700 lm	≥80	127 lm/W	3000 K
911401573444	DN393B LED26/865 PSD D200 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	48	2,600 lm	≥80	137 lm/W	6500 K
911401573544	DN393B LED26/840 PSD D200 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	48	2,600 lm	≥80	137 lm/W	4000 K
911401573644	DN393B LED26/830 PSD D200 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	48	2,400 lm	≥80	127 lm/W	3000 K
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	48	1,850 lm	≥80	137 lm/W	6500 K
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	48	1,850 lm	≥80	137 lm/W	4000 K
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	48	1,700 lm	≥80	127 lm/W	3000 K
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	3,800 lm	>80	132 lm/W	6500 K
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	3,800 lm	>80	132 lm/W	4000 K
911401521244	DN394B LED38/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	3,500 lm	>80	122 lm/W	3000 K
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	2,500 lm	>80	132 lm/W	6500 K
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	2,500 lm	>80	132 lm/W	4000 K
911401521844	DN393B LED25/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	2,300 lm	>80	122 lm/W	3000 K
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	1,850 lm	>80	132 lm/W	6500 K
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	1,850 lm	>80	132 lm/W	4000 K
911401523044	DN392B LED18/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	1	1,700 lm	>80	122 lm/W	3000 K
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	3,800 lm	>80	132 lm/W	6500 K
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	3,800 lm	>80	132 lm/W	4000 K
911401526944	DN394B LED38/830 PSU D200 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	3,500 lm	>80	122 lm/W	3000 K
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	2,500 lm	>80	132 lm/W	6500 K
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	2,500 lm	>80	132 lm/W	4000 K

Order Code	Full Product Name	光学类型	光源数量	光通量	显色指数 (CRI)	光效 (额定) (标称)	相关色温 (标称)
911401528144	DN393B LED25/830 PSU D200 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	2,300 lm	>80	122 lm/W	3000 K
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	1,850 lm	>80	132 lm/W	6500 K
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	1,850 lm	>80	132 lm/W	4000 K
911401530544	DN392B LED18/830 PSU D200 AL GCG2HE	琢面反射镜	1	1,700 lm	>80	122 lm/W	3000 K
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	琢面反射镜	1	2,500 lm	>80	130 lm/W	6500 K
911401537644	DN393X LED25/830 P20WIA D200 AL G2HE	琢面反射镜	1	2,300 lm	>80	120 lm/W	3000 K
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	琢面反射镜	1	2,500 lm	>80	130 lm/W	4000 K
911401567144	DN394B LED38/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	78	3,800 lm	≥80	130 lm/W	6500 K
911401567244	DN394B LED38/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	78	3,800 lm	≥80	130 lm/W	4000 K
911401567344	DN394B LED38/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	78	3,500 lm	≥80	120 lm/W	3000 K
911401567744	DN393B LED25/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	48	2,500 lm	≥80	130 lm/W	6500 K
911401567844	DN393B LED25/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	48	2,500 lm	≥80	130 lm/W	4000 K
911401567944	DN393B LED25/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	48	2,300 lm	≥80	120 lm/W	3000 K
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	48	1,750 lm	≥80	130 lm/W	6500 K
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	48	1,750 lm	≥80	130 lm/W	4000 K
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	琢面反射镜	48	1,650 lm	≥80	120 lm/W	3000 K
911401571944	DN394B LED38/865 PSD D200 AL GCG2HE	琢面反射镜	78	3,800 lm	≥80	130 lm/W	6500 K
911401572044	DN394B LED38/840 PSD D200 AL GCG2HE	琢面反射镜	78	3,800 lm	≥80	130 lm/W	4000 K
911401572144	DN394B LED38/830 PSD D200 AL GCG2HE	琢面反射镜	78	3,500 lm	≥80	120 lm/W	3000 K
911401573144	DN393B LED25/865 PSD D200 AL GCG2HE	琢面反射镜	48	2,500 lm	≥80	130 lm/W	6500 K
911401573244	DN393B LED25/840 PSD D200 AL GCG2HE	琢面反射镜	48	2,500 lm	≥80	130 lm/W	4000 K
911401573344	DN393B LED25/830 PSD D200 AL GCG2HE	琢面反射镜	48	2,300 lm	≥80	120 lm/W	3000 K
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	琢面反射镜	48	1,750 lm	≥80	130 lm/W	6500 K
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	琢面反射镜	48	1,750 lm	≥80	130 lm/W	4000 K

Order Code	Full Product Name	光学类型	光源数量	光通量	显色指数 (CRI)	光效 (额定) (标称)	相关色温 (标称)
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	琢面反射镜	48	1,650 lm	≥80	120 lm/W	3000 K
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	2,200 lm	>80	138 lm/W	6500 K
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	2,200 lm	>80	138 lm/W	4000 K
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	2,000 lm	>80	130 lm/W	3000 K
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	2,000 lm	>80	138 lm/W	6500 K
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	2,000 lm	>80	138 lm/W	4000 K
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	1,850 lm	>80	130 lm/W	3000 K
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	1,300 lm	>80	138 lm/W	6500 K
911401533144	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	1,300 lm	>80	138 lm/W	4000 K
911401533244	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	1,200 lm	>80	130 lm/W	3000 K
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	2,000 lm	>80	135 lm/W	6500 K
911401537944	DN392X LED20/830 P15WIA D150 WH G2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	1,850 lm	>80	125 lm/W	3000 K
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	1	2,000 lm	>80	135 lm/W	4000 K
911401574644	DN392B LED23/865 PSD D150 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	48	2,300 lm	≥80	135 lm/W	6500 K
911401574744	DN392B LED23/840 PSD D150 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	48	2,300 lm	≥80	135 lm/W	4000 K
911401574844	DN392B LED23/830 PSD D150 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	48	2,100 lm	≥80	125 lm/W	3000 K
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	48	1,900 lm	≥80	135 lm/W	6500 K
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	48	1,900 lm	≥80	135 lm/W	4000 K
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	48	1,750 lm	≥80	116 lm/W	3000 K
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	24	1,300 lm	≥80	125 lm/W	6500 K
911401577744	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	24	1,300 lm	≥80	125 lm/W	4000 K
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	白色反射镜和乳白玻璃盖	24	1,200 lm	≥80	116 lm/W	3000 K

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	11.4 W
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	11.4 W
911401534444	DN391B LED15/830 PSU D100 WH GCG2HE	11.4 W
911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	9.8 W
911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	9.8 W
911401535744	DN391B LED12/830 PSU D100 WH GCG2HE	9.8 W
911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	5.8 W
911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	5.8 W
911401536944	DN390B LED7/830 PSU D100 WH GCG2HE	5.8 W
911401537544	DN391X LED15/865 P12WIA D100 WH G2HE	12 W
911401538144	DN391X LED15/830 P12WIA D100 WH G2HE	12 W
911401538744	DN391X LED15/840 P12WIA D100WH G2HE	12 W
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	12 W
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	12 W
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	12 W
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	10.2 W
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	10.2 W
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	10.2 W
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	16 W
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	16 W
911401522444	DN392B LED20/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	16 W
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	14.4 W
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	14.4 W
911401523644	DN392B LED18/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	14.4 W
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	9.8 W
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	9.8 W
911401524244	DN391B LED12/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	9.8 W
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	16 W
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	16 W
911401529344	DN392B LED20/830 PSU D150 AL GCG2HE	16 W
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	14.4 W
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	14.4 W
911401531744	DN392B LED18/830 PSU D150 AL GCG2HE	14.4 W
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	9.8 W
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	9.8 W
911401532944	DN391B LED13/830 PSU D150 AL GCG2HE	9.8 W
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	15 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401537844	DN392X LED18/830 P15WIA D150 AL G2HE	15 W
911401538444	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	15 W
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	17.3 W
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	17.3 W
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	17.3 W
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	13.4 W
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	13.4 W
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	13.4 W
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	10.6 W
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	10.6 W
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	10.6 W
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	17.3 W
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	17.3 W
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	17.3 W
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	13.4 W
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	13.4 W
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	13.4 W
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	10.6 W
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	10.6 W
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	10.6 W
911401524644	DN391B LED14/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	11.4 W
911401524744	DN391B LED14/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	11.4 W
911401524844	DN391B LED14/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	11.4 W
911401525244	DN391B LED12/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	9.8 W
911401525344	DN391B LED12/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	9.8 W
911401525444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	9.8 W
911401525844	DN390B LED7/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	5.8 W
911401525944	DN390B LED7/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	5.8 W
911401526044	DN390B LED7/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	5.8 W
911401533944	DN391B LED14/865 PSU D100 AL GCG2HE	11.4 W
911401534044	DN391B LED14/840 PSU D100 AL GCG2HE	11.4 W
911401534144	DN391B LED14/830 PSU D100 AL GCG2HE	11.4 W
911401535144	DN391B LED12/865 PSU D100 AL GCG2HE	9.8 W
911401535244	DN391B LED12/840 PSU D100 AL GCG2HE	9.8 W
911401535444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL GCG2HE	9.8 W
911401536444	DN390B LED7/865 PSU D100 AL GCG2HE	5.8 W
911401536544	DN390B LED7/840 PSU D100 AL GCG2HE	5.8 W
911401536644	DN390B LED7/830 PSU D100 AL GCG2HE	5.8 W
911401537444	DN391X LED14/865 P12WIA D100 AL G2HE	12 W
911401538044	DN391X LED14/830 P12WIA D100 AL G2HE	12 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401538644	DN391X LED14/840 P12WIA D100 AL G2HE	12 W
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	12 W
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	12 W
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	12 W
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	10.2 W
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	10.2 W
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	10.2 W
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	12 W
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	12 W
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	12 W
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	10.2 W
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	10.2 W
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	10.2 W
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	29.3 W
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	29.3 W
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	29.3 W
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	19.2 W
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	19.2 W
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	19.2 W
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	14.4 W
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	14.4 W
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	14.4 W
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	19.9 W
911401537744	DN393X LED26/830 P20WIA D200 WH G2HE	19.9 W
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	19.9 W
911401572244	DN394B LED40/865 PSD D200 WH GCG2HE	29.3 W
911401572344	DN394B LED40/840 PSD D200 WH GCG2HE	29.3 W
911401572444	DN394B LED40/830 PSD D200 WH GCG2HE	29.3 W
911401573444	DN393B LED26/865 PSD D200 WH GCG2HE	19.9 W
911401573544	DN393B LED26/840 PSD D200 WH GCG2HE	19.9 W
911401573644	DN393B LED26/830 PSD D200 WH GCG2HE	19.9 W
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	14.2 W
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	14.2 W
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	14.2 W
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	29.3 W
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	29.3 W
911401521244	DN394B LED38/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	29.3 W
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	19.2 W
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	19.2 W
911401521844	DN393B LED25/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	19.2 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	14.4 W
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	14.4 W
911401523044	DN392B LED18/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	14.4 W
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	29.3 W
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	29.3 W
911401526944	DN394B LED38/830 PSU D200 AL GCG2HE	29.3 W
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	19.2 W
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	19.2 W
911401528144	DN393B LED25/830 PSU D200 AL GCG2HE	19.2 W
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	14.4 W
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	14.4 W
911401530544	DN392B LED18/830 PSU D200 AL GCG2HE	14.4 W
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	19.9 W
911401537644	DN393X LED25/830 P20WIA D200 AL G2HE	19.9 W
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	19.9 W
911401567144	DN394B LED38/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	29.3 W
911401567244	DN394B LED38/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	29.3 W
911401567344	DN394B LED38/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	29.3 W
911401567744	DN393B LED25/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	19.9 W
911401567844	DN393B LED25/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	19.9 W
911401567944	DN393B LED25/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	19.9 W
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	14.2 W
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	14.2 W
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	14.2 W
911401571944	DN394B LED38/865 PSD D200 AL GCG2HE	29.3 W
911401572044	DN394B LED38/840 PSD D200 AL GCG2HE	29.3 W
911401572144	DN394B LED38/830 PSD D200 AL GCG2HE	29.3 W
911401573144	DN393B LED25/865 PSD D200 AL GCG2HE	19.9 W
911401573244	DN393B LED25/840 PSD D200 AL GCG2HE	19.9 W
911401573344	DN393B LED25/830 PSD D200 AL GCG2HE	19.9 W
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	14.2 W
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	14.2 W
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	14.2 W
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	16 W
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	16 W
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	16 W
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	14.4 W
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	14.4 W
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	14.4 W
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	9.8 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401533144	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	9.8 W
911401533244	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	9.8 W
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	15 W
911401537944	DN392X LED20/830 P15WIA D150 WH G2HE	15 W
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	15 W
911401574644	DN392B LED23/865 PSD D150 WH GCG2HE	17.3 W
911401574744	DN392B LED23/840 PSD D150 WH GCG2HE	17.3 W
911401574844	DN392B LED23/830 PSD D150 WH GCG2HE	17.3 W
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	13.4 W
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	13.4 W
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	13.4 W
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	10.6 W
911401577744	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	10.6 W
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	10.6 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	最高暗淡级别	可调光
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	不适用	否
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	不适用	否
911401534444	DN391B LED15/830 PSU D100 WH GCG2HE	不适用	否
911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	不适用	否
911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	不适用	否
911401535744	DN391B LED12/830 PSU D100 WH GCG2HE	不适用	否
911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	不适用	否
911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	不适用	否
911401536944	DN390B LED7/830 PSU D100 WH GCG2HE	不适用	否
911401537544	DN391X LED15/865 P12WIA D100 WH G2HE	1%	DALI
911401538144	DN391X LED15/830 P12WIA D100 WH G2HE	1%	DALI
911401538744	DN391X LED15/840 P12WIA D100WH G2HE	1%	DALI
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	1%	DALI
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	1%	DALI
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	1%	DALI
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	1%	DALI
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	1%	DALI
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	1%	DALI
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401522444	DN392B LED20/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	不适用	否

Order Code	Full Product Name	最高暗淡级别	可调光
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401523644	DN392B LED18/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401524244	DN391B LED12/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	不适用	否
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	不适用	否
911401529344	DN392B LED20/830 PSU D150 AL GCG2HE	不适用	否
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	不适用	否
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	不适用	否
911401531744	DN392B LED18/830 PSU D150 AL GCG2HE	不适用	否
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	不适用	否
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	不适用	否
911401532944	DN391B LED13/830 PSU D150 AL GCG2HE	不适用	否
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	1%	DALI
911401537844	DN392X LED18/830 P15WIA D150 AL G2HE	1%	DALI
911401538444	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	1%	DALI
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	1%	DALI
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	1%	DALI
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	1%	DALI
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	1%	DALI
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	1%	DALI
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	1%	DALI
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	1%	DALI
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	1%	DALI
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	1%	DALI
911401524644	DN391B LED14/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401524744	DN391B LED14/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401524844	DN391B LED14/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401525244	DN391B LED12/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	不适用	否

Order Code	Full Product Name	最高暗淡级别	可调光
911401525344	DN391B LED12/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401525444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401525844	DN390B LED7/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401525944	DN390B LED7/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401526044	DN390B LED7/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401533944	DN391B LED14/865 PSU D100 AL GCG2HE	不适用	否
911401534044	DN391B LED14/840 PSU D100 AL GCG2HE	不适用	否
911401534144	DN391B LED14/830 PSU D100 AL GCG2HE	不适用	否
911401535144	DN391B LED12/865 PSU D100 AL GCG2HE	不适用	否
911401535244	DN391B LED12/840 PSU D100 AL GCG2HE	不适用	否
911401535444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL GCG2HE	不适用	否
911401536444	DN390B LED7/865 PSU D100 AL GCG2HE	不适用	否
911401536544	DN390B LED7/840 PSU D100 AL GCG2HE	不适用	否
911401536644	DN390B LED7/830 PSU D100 AL GCG2HE	不适用	否
911401537444	DN391X LED14/865 P12WIA D100 AL G2HE	1%	DALI
911401538044	DN391X LED14/830 P12WIA D100 AL G2HE	1%	DALI
911401538644	DN391X LED14/840 P12WIA D100 AL G2HE	1%	DALI
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	1%	DALI
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	1%	DALI
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	1%	DALI
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	1%	DALI
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	1%	DALI
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	1%	DALI
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	不适用	否
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	不适用	否
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	不适用	否
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	不适用	否
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	不适用	否
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	不适用	否
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	不适用	否
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	不适用	否
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	不适用	否
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	1%	DALI
911401537744	DN393X LED26/830 P20WIA D200 WH G2HE	1%	DALI

Order Code	Full Product Name	最高暗淡级别	可调光
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH GCG2HE	1%	DALI
911401572244	DN394B LED40/865 PSD D200 WH GCG2HE	1%	DALI
911401572344	DN394B LED40/840 PSD D200 WH GCG2HE	1%	DALI
911401572444	DN394B LED40/830 PSD D200 WH GCG2HE	1%	DALI
911401573444	DN393B LED26/865 PSD D200 WH GCG2HE	1%	DALI
911401573544	DN393B LED26/840 PSD D200 WH GCG2HE	1%	DALI
911401573644	DN393B LED26/830 PSD D200 WH GCG2HE	1%	DALI
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	1%	DALI
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	1%	DALI
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	1%	DALI
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401521244	DN394B LED38/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401521844	DN393B LED25/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401523044	DN392B LED18/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	不适用	否
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	不适用	否
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	不适用	否
911401526944	DN394B LED38/830 PSU D200 AL GCG2HE	不适用	否
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	不适用	否
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	不适用	否
911401528144	DN393B LED25/830 PSU D200 AL GCG2HE	不适用	否
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	不适用	否
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	不适用	否
911401530544	DN392B LED18/830 PSU D200 AL GCG2HE	不适用	否
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	1%	DALI
911401537644	DN393X LED25/830 P20WIA D200 AL G2HE	1%	DALI
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	1%	DALI
911401567144	DN394B LED38/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401567244	DN394B LED38/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401567344	DN394B LED38/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401567744	DN393B LED25/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401567844	DN393B LED25/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401567944	DN393B LED25/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	1%	DALI
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	1%	DALI

Order Code	Full Product Name	最高暗淡级别	可调光
911401571944	DN394B LED38/865 PSD D200 AL GCG2HE	1%	DALI
911401572044	DN394B LED38/840 PSD D200 AL GCG2HE	1%	DALI
911401572144	DN394B LED38/830 PSD D200 AL GCG2HE	1%	DALI
911401573144	DN393B LED25/865 PSD D200 AL GCG2HE	1%	DALI
911401573244	DN393B LED25/840 PSD D200 AL GCG2HE	1%	DALI
911401573344	DN393B LED25/830 PSD D200 AL GCG2HE	1%	DALI
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	1%	DALI
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	1%	DALI
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	1%	DALI
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	不适用	否
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	不适用	否
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	不适用	否
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	不适用	否
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	不适用	否
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	不适用	否
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	不适用	否
911401533144	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	不适用	否
911401533244	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	不适用	否
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	1%	DALI
911401537944	DN392X LED20/830 P15WIA D150 WH G2HE	1%	DALI
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	1%	DALI
911401574644	DN392B LED23/865 PSD D150 WH GCG2HE	1%	DALI
911401574744	DN392B LED23/840 PSD D150 WH GCG2HE	1%	DALI
911401574844	DN392B LED23/830 PSD D150 WH GCG2HE	1%	DALI
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	1%	DALI
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	1%	DALI
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	1%	DALI
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	1%	DALI
911401577744	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	1%	DALI
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	1%	DALI

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	IP 等级	外壳颜色
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	IP20	铝
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	IP20	铝
911401534444	DN391B LED15/830 PSU D100 WH GCG2HE	IP20	铝
911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	IP20	铝
911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	IP20	铝

Order Code	Full Product Name	IP 等级	外壳颜色
911401535744	DN391B LED12/830 PSU D100 WH GCG2HE	IP20	铝
911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	IP20	铝
911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	IP20	铝
911401536944	DN390B LED7/830 PSU D100 WH GCG2HE	IP20	铝
911401537544	DN391X LED15/865 P12WIA D100 WH G2HE	IP20	铝
911401538144	DN391X LED15/830 P12WIA D100 WH G2HE	IP20	铝
911401538744	DN391X LED15/840 P12WIA D100WH G2HE	IP20	铝
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401522444	DN392B LED20/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401523644	DN392B LED18/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401524244	DN391B LED12/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	IP20	铝
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	IP20	铝
911401529344	DN392B LED20/830 PSU D150 AL GCG2HE	IP20	铝
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	IP20	铝
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	IP20	铝
911401531744	DN392B LED18/830 PSU D150 AL GCG2HE	IP20	铝
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	IP20	铝
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	IP20	铝
911401532944	DN391B LED13/830 PSU D150 AL GCG2HE	IP20	铝
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	IP20	铝
911401537844	DN392X LED18/830 P15WIA D150 AL G2HE	IP20	铝
911401538444	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	IP20	铝
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）

Order Code	Full Product Name	IP 等级	外壳颜色
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401524644	DN391B LED14/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401524744	DN391B LED14/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401524844	DN391B LED14/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401525244	DN391B LED12/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401525344	DN391B LED12/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401525444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401525844	DN390B LED7/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401525944	DN390B LED7/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401526044	DN390B LED7/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401533944	DN391B LED14/865 PSU D100 AL GCG2HE	IP20	铝
911401534044	DN391B LED14/840 PSU D100 AL GCG2HE	IP20	铝
911401534144	DN391B LED14/830 PSU D100 AL GCG2HE	IP20	铝
911401535144	DN391B LED12/865 PSU D100 AL GCG2HE	IP20	铝
911401535244	DN391B LED12/840 PSU D100 AL GCG2HE	IP20	铝
911401535444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL GCG2HE	IP20	铝
911401536444	DN390B LED7/865 PSU D100 AL GCG2HE	IP20	铝
911401536544	DN390B LED7/840 PSU D100 AL GCG2HE	IP20	铝
911401536644	DN390B LED7/830 PSU D100 AL GCG2HE	IP20	铝
911401537444	DN391X LED14/865 P12WIA D100 AL G2HE	IP20	铝
911401538044	DN391X LED14/830 P12WIA D100 AL G2HE	IP20	铝
911401538644	DN391X LED14/840 P12WIA D100 AL G2HE	IP20	铝
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）

Order Code	Full Product Name	IP 等级	外壳颜色
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	IP20	铝
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	IP20	铝
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	IP20	铝
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	IP20	铝
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	IP20	铝
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	IP20	铝
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	IP20	铝
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	IP20	铝
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	IP20	铝
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	IP20	铝
911401537744	DN393X LED26/830 P20WIA D200 WH G2HE	IP20	铝
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	IP20	铝
911401572244	DN394B LED40/865 PSD D200 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401572344	DN394B LED40/840 PSD D200 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401572444	DN394B LED40/830 PSD D200 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401573444	DN393B LED26/865 PSD D200 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401573544	DN393B LED26/840 PSD D200 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401573644	DN393B LED26/830 PSD D200 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401521244	DN394B LED38/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401521844	DN393B LED25/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401523044	DN392B LED18/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	IP20	铝
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	IP20	铝
911401526944	DN394B LED38/830 PSU D200 AL GCG2HE	IP20	铝
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	IP20	铝
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	IP20	铝

Order Code	Full Product Name	IP 等级	外壳颜色
911401528144	DN393B LED25/830 PSU D200 AL GCG2HE	IP20	铝
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	IP20	铝
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	IP20	铝
911401530544	DN392B LED18/830 PSU D200 AL GCG2HE	IP20	铝
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	IP20	铝
911401537644	DN393X LED25/830 P20WIA D200 AL G2HE	IP20	铝
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	IP20	铝
911401567144	DN394B LED38/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401567244	DN394B LED38/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401567344	DN394B LED38/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401567744	DN393B LED25/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401567844	DN393B LED25/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401567944	DN393B LED25/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	IP20/54	铝和 RAL（待定义）
911401571944	DN394B LED38/865 PSD D200 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401572044	DN394B LED38/840 PSD D200 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401572144	DN394B LED38/830 PSD D200 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401573144	DN393B LED25/865 PSD D200 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401573244	DN393B LED25/840 PSD D200 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401573344	DN393B LED25/830 PSD D200 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	IP20	铝
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	IP20	铝
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	IP20	铝
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	IP20	铝
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	IP20	铝
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	IP20	铝
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	IP20	铝
911401533144	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	IP20	铝
911401533244	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	IP20	铝
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	IP20	铝
911401537944	DN392X LED20/830 P15WIA D150 WH G2HE	IP20	铝
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	IP20	铝
911401574644	DN392B LED23/865 PSD D150 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401574744	DN392B LED23/840 PSD D150 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401574844	DN392B LED23/830 PSD D150 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）

Order Code	Full Product Name	IP 等级	外壳颜色
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401577744	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	IP20	铝和 RAL（待定义）

初始性能（符合 IEC 标准）

Order Code	Full Product Name	光通量误差
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401534444	DN391B LED15/830 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401535744	DN391B LED12/830 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401536944	DN390B LED7/830 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401537544	DN391X LED15/865 P12WIA D100 WH G2HE	+/-10%
911401538144	DN391X LED15/830 P12WIA D100 WH G2HE	+/-10%
911401538744	DN391X LED15/840 P12WIA D100WH G2HE	+/-10%
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401522444	DN392B LED20/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401523644	DN392B LED18/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401524244	DN391B LED12/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%

Order Code	Full Product Name	光通量误差
911401529344	DN392B LED20/830 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401531744	DN392B LED18/830 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401532944	DN391B LED13/830 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	+/-10%
911401537844	DN392X LED18/830 P15WIA D150 AL G2HE	+/-10%
911401538444	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	+/-10%
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401524644	DN391B LED14/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401524744	DN391B LED14/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401524844	DN391B LED14/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401525244	DN391B LED12/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401525344	DN391B LED12/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401525444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401525844	DN390B LED7/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401525944	DN390B LED7/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401526044	DN390B LED7/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401533944	DN391B LED14/865 PSU D100 AL GCG2HE	+/-10%
911401534044	DN391B LED14/840 PSU D100 AL GCG2HE	+/-10%
911401534144	DN391B LED14/830 PSU D100 AL GCG2HE	+/-10%

Order Code	Full Product Name	光通量误差
911401535144	DN391B LED12/865 PSU D100 AL GCG2HE	+/-10%
911401535244	DN391B LED12/840 PSU D100 AL GCG2HE	+/-10%
911401535444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL GCG2HE	+/-10%
911401536444	DN390B LED7/865 PSU D100 AL GCG2HE	+/-10%
911401536544	DN390B LED7/840 PSU D100 AL GCG2HE	+/-10%
911401536644	DN390B LED7/830 PSU D100 AL GCG2HE	+/-10%
911401537444	DN391X LED14/865 P12WIA D100 AL G2HE	+/-10%
911401538044	DN391X LED14/830 P12WIA D100 AL G2HE	+/-10%
911401538644	DN391X LED14/840 P12WIA D100 AL G2HE	+/-10%
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	+/-10%
911401537744	DN393X LED26/830 P20WIA D200 WH G2HE	+/-10%
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	+/-10%
911401572244	DN394B LED40/865 PSD D200 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401572344	DN394B LED40/840 PSD D200 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401572444	DN394B LED40/830 PSD D200 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401573444	DN393B LED26/865 PSD D200 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401573544	DN393B LED26/840 PSD D200 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401573644	DN393B LED26/830 PSD D200 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	光通量误差
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401521244	DN394B LED38/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401521844	DN393B LED25/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401523044	DN392B LED18/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401526944	DN394B LED38/830 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401528144	DN393B LED25/830 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401530544	DN392B LED18/830 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	+/-10%
911401537644	DN393X LED25/830 P20WIA D200 AL G2HE	+/-10%
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	+/-10%
911401567144	DN394B LED38/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401567244	DN394B LED38/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401567344	DN394B LED38/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401567744	DN393B LED25/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401567844	DN393B LED25/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401567944	DN393B LED25/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401571944	DN394B LED38/865 PSD D200 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401572044	DN394B LED38/840 PSD D200 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401572144	DN394B LED38/830 PSD D200 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401573144	DN393B LED25/865 PSD D200 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401573244	DN393B LED25/840 PSD D200 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401573344	DN393B LED25/830 PSD D200 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	光通量误差
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401533144	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401533244	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	+/-10%
911401537944	DN392X LED20/830 P15WIA D150 WH G2HE	+/-10%
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	+/-10%
911401574644	DN392B LED23/865 PSD D150 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401574744	DN392B LED23/840 PSD D150 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401574844	DN392B LED23/830 PSD D150 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401577744	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	-10% / +10%