

PHILIPS

Hat bordlampe

Skrivebordslamper

3000/4000/5700K

Hvid

Dæmpbar

8719514443778



Behageligt LED lys, som er skånsomt for dine øjne

Med sit robuste design og sin optimale ydeevne er Philips LED Performance bordlampen den perfekte løsning, hvis du vil tilføre dit hjem kvalitetslys. Behageligt lys, der er skånsomt for dine øjne.

Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort – lys, der er skånsomt for øjnene

Vigtigste nyheder

EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter

udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot

komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Rektangel

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
- Farvetemperatur: 2700-4000-6500 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 161

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Skrivebordslamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Dæmpbar

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 900 mA

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,37 kg
- Samlet højde: 390 mm
- Samlet længde: 155 mm
- Samlet bredde: 94 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 80
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Justerbart hvidt lys
- 230V: 5 V
- Batteritype: INR18650
- Lampen er dæmpbar: Ja
- Pære med wattforbrug inkluderet: 4.5
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker, ekstra lav spænding

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514443778
- Nettovægt: 0,37 kg
- Bruttovægt: 0,44 kg
- Højde: 26,6 cm
- Længde: 10 cm
- Bredde: 10 cm



Udgivelsesdato:
2026-08-05
Version: 0.424

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com