

PHILIPS

Olas loftslampe m. ven.
35 W (ven.) + 24 W (lys)

Loftslampe med ventilator

3000-6500 K

Hvid

Dæmpbar;Flere
farvetemperaturer;Fjernbetjening;
Justerbar hvid

8721103095923



Kraftig og stille luftstrøm med justerbar LED- lampe

Philips Olas loftsventilatoren med LED-lampe holder dine rum lyse, behagelige og stilfulde – hele dagen og året rundt. Med faste ventilatorvinger, en kraftig luftgennemstrømning og to luftstrømsretninger leverer loftsventilatoren en ensartet ydeevne, køler hurtigt om sommeren og cirkulerer luften effektivt om vinteren. Den næsten lydløse motor forstyrrer hverken din søvn eller din koncentration, mens det stabile loftsbeslag og de perfekt afbalancerede ventilatorvinger minimerer vibrationer, øger sikkerheden og reducerer risikoen for revner i loftet. Belysningen leverer den høje lyskvalitet og fleksibilitet, du forventer af Philips. Skab den perfekte stemning til enhver lejlighed med jævn dæmpning (ned til 5%) og justerbart hvidt lys fra varm hvid (3000 K) til køligt dagslys (6500 K). Vores opgraderede RF-baserede fjernbetjening gør det nemt at styre loftsventilatoren med LED-lampe fra hvor som helst i hjemmet – du behøver ikke pege fjernbetjeningen mod ventilatoren.

Førsteklasses kvalitet

- Stille drift

Styring

- Problemfri stemningsjustering
- Brugervenlig fjernbetjening

Holdbarhed

- Kraftig luftstrøm
- Justerbar ventilatorhastighed
- To luftstrømningsretninger

Sikkerhed og holdbarhed

- Sikker og stabil

Vigtigste nyheder

Stille drift

Den stille DC-motor (<50 dB – mindre end en køleskabsbrummen) hverken forstyrrer din søvn eller distraherer dig, når du har brug for at koncentrere dig, mens den stabile loftsmontering holder bevægelse på et minimum

Problemfri stemningsjustering

Philips loftsventilatorer med LED-belysning tilbyder jævn dæmpning ned til 5%, justerbart hvidt lys, der spænder fra varm hvid (3000 K) til køligt dagslys (6500 K), så du kan skabe den perfekte stemning til ethvert øjeblik

Brugervenlig fjernbetjening

Med en intuitiv RF-baseret fjernbetjening kan du nemt styre din loftsventilatorer med LED-belysning, uanset hvor i dit hjem du befinder dig: Du behøver ikke engang at pege fjernbetjeningen mod blæseren.

Kraftig luftstrøm

Vores loftsventilator køler hurtigt og effektivt med en robust DC-motor og optimeret bladedesign med en kraftig luftstrøm

Justerbar ventilatorhastighed

Philips loftsventilatorer giver dig seks ventilatorhastigheder at vælge imellem, så du kan tilpasse luftstrømmen præcist til dine aktiviteter eller årstiderne.

To luftstrømningsretninger

DC-motoren tilbyder både fremadrettede og bagudrettede luftstrømningsretninger, så den kan bruges året rundt: Om sommeren kan den afkøle, og om vinteren kan den sprede varm luft og opvarme

Sikker og stabil

Stabil loftsmontering og stabile lejer samt perfekt vægtafbalancerede ventilatorblade sikrer minimal bevægelse, højner sikkerheden og forhindrer revner i loftet

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 20 år
- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 20.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Ja

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 110

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue
- Styling: Moderne
- Type: Loftslampe med ventilator
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, MultiColor temperatur, Fjernbetjening, Justerbar hvid

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 280 mA
- Ventilator-flow: 10.440 m³/h
- Ventilatorens effektivitet: 298

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 5,5 kg
- Samlet højde: 310 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 1.320 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 2650@4300K
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Justerbart hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103095923
- Nettovægt: 5,5 kg
- Bruttovægt: 7,9 kg
- Højde: 25,4 cm
- Længde: 67,7 cm
- Bredde: 35,7 cm



Udgivelsesdato:
2026-08-05
Version: 0.207

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com