

PHILIPS

Velyx loftslampe m. ven.
32 W (ven.) + 24 W (lys)

Loftslampe med ventilator

3000/4300/6500 K

Sort

Fjernbetjening;SceneSwitch;Justerbar hvid

8721103096883



Støjsvag luftstrøm med varmt til køligt hvidt lys

Philips Velyx/Civx loftsventilatoren med LED-lampe lyser dine rum op, samtidig med at den skaber en behagelig kølende luftstrøm. Vælg mellem seks hastigheder med en maks. gennemstrømning på op til 150 m³/min, så du altid kan tilpasse luftstrømmen til dine aktiviteter. De dobbeltsidede ventilatorvinger er fremstillet af robust krydsfiner og bevarer deres form uden at deformeres, selv efter tusindvis af timers brug. Vend blot ventilatorvingerne for at skifte farve – fra hvid til lyst træ eller fra sort til mørkt træ. Skift øjeblikkeligt stemningen med jævn dæmpning ned til 10% og tre nuancer af hvidt lys: varm hvid (3000 K), kølig hvid (4500 K) og køligt dagslys (6500 K). Vores opgraderede RF-baserede fjernbetjening gør det nemt at styre loftsventilatoren med LED-lampe fra hvor som helst i hjemmet – du behøver ikke pege fjernbetjeningen mod ventilatoren.

Nem at benytte

- Dobbeltsidet blad

Styring

- Dæmpbar med 3 nuancer af hvidt lys

Holdbarhed

- To luftstrømningsretninger
- Behagelig luftstrøm

Sikkerhed og holdbarhed

- Bevarer den oprindelige bladform
- Sikker og bygget til at holde

Vigtigste nyheder

Dobbeltsidet blad

Vælg blade med hvide og lyse træsider eller sorte og mørke træsider, og vend bladene for at skifte farve øjeblikkeligt

Dæmpbar med 3 nuancer af hvidt lys

Disse Philips loftsventilatorer med LED-belysning tilbyder jævn dæmpning ned til 10%. Du bestemmer selv, om du vil have varmt hvidt lys (3000 K), køligt hvidt lys (4300 K) eller køligt dagslys (6500 K) og kan dermed skabe den rigtige stemning til ethvert øjeblik

To luftstrømningsretninger

DC-motoren tilbyder både fremadrettede og bagudrettede luftstrømningsretninger, så den kan bruges året rundt: Om sommeren kan den afkøle, og om vinteren kan den sprede varm luft og opvarme

Behagelig luftstrøm

Vores loftsventilator køler hurtigt og effektivt med en robust DC-motor og en maksimal luftstrøm på 170 m³/min.

Bevarer den oprindelige bladform

Bladene er fremstillet af robust krydsfinér, der bevarer den oprindelige form og ikke bliver deformet selv efter flere tusinde timers brug

Sikker og bygget til at holde

Monter din Philips loftsventilator med LED-belysning én gang, og få mange års sikker og bekymringsfri komfort. Den overholder de internationale sikkerhedsstandarder og beskytter dig dermed både mod stød, brand og hverdagslitage

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Metal

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 20 år
- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 20.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Ja

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 3000–4300–6500 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 104

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue
- Styling: Moderne
- Type: Loftslampe med ventilator
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Fjernbetjening, SceneSwitch, Justerbar hvid

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 260 mA
- Ventilator-flow: 10.200 m³/h
- Ventilatorens effektivitet: 318

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.9

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 4,3 kg
- Samlet højde: 340 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 1.320 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 2500@4300K
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Justerbart hvidt lys
- 230V: AC 220–240
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103096883
- Nettovægt: 4,3 kg
- Bruttovægt: 4,3 kg
- Højde: 19,9 cm
- Længde: 27,6 cm
- Bredde: 65,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-08-05
Version: 0.269

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com