

PHILIPS

Philips Skylight EU

Få følelsen af dagslys inde

Lys, der tilpasser sig din rytme

Mellemstor



8721103138897



Bring himlen ind i dit hjem

Philips Skylight forvandler ethvert rum med en oplevelse af naturligt dagslys. Designet til at gengive sollysets naturlige lysstyrke, nuancer og dybde og skabe illusionen af dagslys indendørs

Efterligner kig til himlen

- Efterligner kig til himlen

Lys, der følger dagens rytme

- Lys, der følger dagens rytme

Naturlig dagslysoplevelse

- Naturlig dagslysoplevelse

Lys, der passer til dine aktiviteter

- Lys, der passer til dine aktiviteter

Hurtig installation og styring

- Hurtig installation og styring

Designet til brug i fugtige omgivelser

- Designet til brug i fugtige omgivelser

Vigtigste nyheder

Efterligner kig til himlen



Designet til at gengive sollysets naturlige lysstyrke, nuancer og dybde og skabe illusionen af dagslys indendørs

Lys, der passer til dine aktiviteter




Fem forudindstillede dagslysscener – fra klart fokuslys til hyggelig, afslappende stemningsbelysning

Lys, der følger dagens rytme



Automatisk døgnrytme justerer automatisk lysstyrke og nuance, så det afspejler dagslysets naturlige rytme

Nem installation og styring (uden VitaUp logo på fjernbetjeningen)



Nem og enkel at installere uden specialværktøj eller særlige procedurer; intuitiv fjernbetjening medfølger

Naturlig dagslysoplevelse



Den integrerede BioUp-teknologi leverer dagslys beriget med blått lys for øget årvågenhed og varmt aftenlys til afslapning

Designet til brug i fugtige omgivelser



Med en IP44-klassificering er Philips Skylight beskyttet mod vandsprøjt, hvilket gør den velegnet til køkkener, badeværelser og andre fugtige områder

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 25.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Ja

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
- Farvetemperatur: 3500-7500
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 62,5

Diverse

- Specielt designet til: Badeværelse, Køkken, Soveværelse, Stue, Hjemmekontor, Gang
- Styling: Moderne
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: NatureConnect

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 420, 220 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.9
- Effekt: 48

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 6,7 kg
- Samlet højde: 88 mm
- Samlet længde: 653 mm
- Samlet bredde: 453 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: LS 3800
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Justerbart hvidt lys
- 230V: AC 110-240
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103138897
- Nettovægt: 6,4 kg
- Bruttovægt: 10,97 kg
- Højde: 53,5 cm
- Længde: 77 cm
- Bredde: 17,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-08-05
Version: 0.226

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com