

PHILIPS

LEDtube, Netzstrom,
S14S

LED

500 mm

2700 K

S14S



8719514263581



Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneten Lichtqualität

Diese LED-Röhrenlampe von Philips bietet eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrer warmweißen Farbtemperatur ist diese Röhre der optimale, langlebige Ersatz für Ihre stabförmigen Leuchtstofflampen (TL).

Hochwertiges Licht

- Rundum hell

Besonderheiten

Rundum hell

Dank des innovativen Vintage-Designs werden bei dieser LED-Lampe die am

Strahlrand auftretenden Schatten vermieden. Das Ergebnis? Ein natürliches warmweißes Licht.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Sonstiges
- Sockel: S14s
- Kolbenausführung: Matt
- Dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis 45 °C
- Nennlebensdauer: 30'000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im

Lieferumfang enthalten

- LED integriert: Ja

Garantie

- Garantiedauer: 2 Jahre

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 375 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5
- Farbcode: 827 | CCT of 2700K
- Ähnlichste Farbtemperatur: 2700
- Lichtstrom: 375 lm
- Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM): 0.1
- Nennlichtausbeute (Nom): 107

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- Zeichen & Zertifikate: CE Zeichen, KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat, RoHS Konformität
- LED-Innovationen: EyeComfort

Andere Eigenschaften

- CE-Zeichen: Ja
- EU RoHS-konform: Ja

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514263581
- Artikelnr.: 871951426358100
- Produkttitel: LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Stromversorgung

- Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.4
- Spannung: 220-240 V
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- Leistung: 3.5
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 4

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 500 mm
- Gesamte Länge: 500 mm
- Gesamte Breite: 30 mm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 30'000

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Durchmesser: 30 mm
- Lichttechnologie: LED
- EPREL-Registrierungsnummer: 387350
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere
- Dimmbar: Nein
- Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3: 0.1
- Netzfrequenz: 50 to 60
- Sockel: S14s
- Kompatibilität mit Vorschaltgeräten: 220-240V

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8719514263581
- Nettogewicht: 0.14 kg
- Bruttogewicht: 0.18 kg
- Höhe: 53.5 cm
- Länge: 3.3 cm
- Breite: 5.1 cm



Ausstellungsdatum:
2026-08-05
Version: 0.454

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com