

PHILIPS

Filament-Lampe,
Milchglas, 100W A60 E27

LED

2200–2700 K

1521 lm

25000 Std.

Dimmfunktion



8719514324114



Erleben Sie dimmbares, warmweißes LED-Licht

Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen, matten Glühlampen.

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Energieeinsparung von bis zu 90 %

Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

- Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen

Besonderheiten

Energieeinsparung von bis zu 90 %



Profitiere von den Energieeinsparungen mit LEDs ohne Abstriche an der Lichtqualität. Ersetze Deine vorhandenen Glühlampen oder Halogenlampen und spare sofort über 90 % Energie.

Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung



Moderne LED-Standardglühlampen von Philips, die sich ideal zur Allgemeinbeleuchtung eignen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung/ Außenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht ausgerichtete Lampe
- Sockel: E27
- Kolbenausführung: Matt
- Dimmbar: Ja
- Kolbenmaterial: Glas

Design und Materialausführung

- Material: Glas

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +45 °C
- Nennlebensdauer: 25'000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Batterien im Lieferumfang enthalten: Nein
- Wähle Deine Farbe: Ja
- LED integriert: Ja

Lichteigenschaften

- Strahlwinkel: 300
- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2200-2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 1521 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <0.5
- Farbcode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Nennlichtausbeute (Nom): 144

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Wohnzimmer
- Stil: Klassisch
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, WarmGlow

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514324114
- Artikelnr.: 871951432411400
- Produkttitel: LED classic 100W A60 E27 FR WGD90 SRT4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.9
- Spannung: AC 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 100
- Energieeffizienz-Label (EEL): D
- Leistung: 10.5
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 11

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 108 mm
- Gesamte Länge: 108 mm
- Gesamte Breite: 60 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Durchmesser: 60 mm
- Lichttechnologie: LED
- IP-Code: IP65
- EPREL-Registrierungsnummer: 2595869

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514324114
- Nettogewicht: 0.03 kg
- Bruttogewicht: 0.05 kg
- Höhe: 14.6 cm
- Länge: 6.5 cm
- Breite: 6.3 cm



Ausstellungsdatum:
2026-08-05
Version: 0.579

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com