

PHILIPS

Smarte LED-Filament-Lampe G125, E27-Sockel, 806 lm

Smarte LED


Dekorative Lampe

Einstellbares Weißlicht

Niedr. Dimmen

Steuerung mit der WiZ-App
oder per Sprache

8719514372108



Mache Deine Beleuchtung zu Hause smarter

Diese dekorative LED-Lampe kombiniert zeitlosen Stil mit fortschrittlichen, smarten Beleuchtungsfunktionen, die sie zu einem echten Hingucker in jedem Raum machen. Das Design mit dem sichtbaren Glühfaden schafft einen warmen, auffälligen Blickfang, der die Atmosphäre Deines Raums auch im ausgeschalteten Zustand unterstreicht. Mit dem einstellbaren Weißlicht kannst Du ganz einfach von kühlen, belebenden Tönen zu weicher, entspannender Wärme wechseln.

Smarte Steuerung

- Connected by WiZ
- Smarte Steuerungen

Smarte Eigenschaften

- SpaceSense Bewegungserkennung
- Smarte Automatisierungen

Lichtmodi


- Dekorative Lampe
- Einstellbares Weißlicht
- Niedrig Dimmen

Besonderheiten

Connected by WiZ


Steuere Deine Leuchten mit der WiZ App, Zubehör oder per Sprachbefehl über Deinen Smart-Home-Assistenten; kompatibel mit Alexa und Google Home.

Smarte Steuerungen



Steuere Deine Beleuchtung mit der WiZ App, Zubehör oder per Sprachbefehlen über Deinen Smart-Home-Assistenten; kompatibel mit Alexa und Google Home.

SpaceSense Bewegungserkennung



Verwandle Deine Lichter dank der integrierten SpaceSense Technologie in Bewegungsmelder, die sich automatisch einschalten, wenn Du den Raum betrittst – es sind nur zwei oder mehr Connected by WiZ Lichter bzw. Geräte erforderlich.

Smarte Automatisierungen



Plane Deine Beleuchtung so, dass sie synchron mit Deiner Routine funktioniert, indem sie sich automatisch einschaltet, wenn Du aufwachst, oder sich ausschaltet, um Energie zu sparen, wenn niemand da ist.

Dekorative Lampe



Das Design mit dem sichtbaren Glühfaden schafft einen warmen, dekorativen Blickfang, der die Atmosphäre Deines Raums auch im ausgeschalteten Zustand der Lampe aufwertet.

Einstellbares Weißlicht



Du kannst ganz einfach von kühlen, bläulichen Farbtönen für höhere Sichtbarkeit und Konzentration zu weichen, wärmeren Tönen zur Entspannung am Abend wechseln.

Niedrig Dimmen



Dimme Dein Licht stufenlos von der vollen Helligkeit bis herunter auf 1 %, um die richtige Lichtstärke für Deine jeweilige Tätigkeit einzustellen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: G125
- Sockel: E27
- Glasart: Klar
- Kolbenausführung: Klar
- Dimmbar: Ja

Lampenabmessungen

- Gewicht: 0.115 kg

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 20'000
- Nennlebensdauer: 15'000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- LED integriert: Ja
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2700-6500 K
- Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares Weiß
- Nomineller Lichtstrom: 806 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Nennlichtausbeute (Nom): 115

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 43 mA

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514372108
- Artikelnr.: 871951437210800
- Produkttitel: PHI WFB 60W G125 E27 927-65 CL 1PF/6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: AC 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): E
- Leistung: 7 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 7

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 18 mm
- Gesamte Länge: 18 mm
- Gesamte Breite: 12.5 mm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15'000
- Nennlichtstrom: 806 lm
- Nennleistung: 7 W

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Lichttechnologie: LED
- EPREL-Registrierungsnummer: 1901131
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Ja

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle
- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514372108
- Nettogewicht: 0.12 kg
- Bruttogewicht: 0.2 kg
- Höhe: 22.5 cm
- Länge: 12.8 cm
- Breite: 12.8 cm



Ausstellungsdatum:
2026-08-05
Version: 0.253

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com