

PHILIPS

Smarte LED RGB
Filament-Lampe ST64,
E27, 470 lm

Smarte LED

Dekorative Lampe

Millionen von Farben

Einstellbares Weißlicht

Steuerung per App oder
Sprache

8720169165816



Mache Deine Beleuchtung zu Hause smarter

Diese dekorative LED-Lampe kombiniert zeitlosen Stil mit fortschrittlichen, smarten Beleuchtungsfunktionen, die sie zu einem echten Hingucker in jedem Raum machen. Das Design mit sichtbaren Filamenten schafft einen warmen Blickfang, der die Atmosphäre Deines Zuhauses selbst im ausgeschalteten Zustand bereichert. Gleichzeitig stehen Dir Millionen von Farben und voreingestellte Lichtszenen wie „Kaminfeuer“ oder „Ozean“ zur Verfügung, um im Handumdrehen die passende Stimmung zu schaffen.

Smarte Steuerung

- Connected by WiZ
- Smarte Steuerungen

Smarte Eigenschaften

- SpaceSense Bewegungserkennung

Lichtmodi


- Millionen von Farben
- Dekorative Lampe
- Einstellbares Weißlicht
- Niedrig Dimmen

Besonderheiten

Connected by WiZ


Steuere Deine Leuchten mit der WiZ App, Zubehör oder per Sprachbefehl über Deinen Smart-Home-Assistenten; kompatibel mit Alexa und Google Home.

Smarte Steuerungen



Steuere Deine Beleuchtung mit der WiZ App, Zubehör oder per Sprachbefehlen über Deinen Smart-Home-Assistenten; kompatibel mit Alexa und Google Home.

SpaceSense Bewegungserkennung



Verwandle Deine Lichter dank der integrierten SpaceSense Technologie in Bewegungsmelder, die sich automatisch einschalten, wenn Du den Raum betrittst – es sind nur zwei oder mehr Connected by WiZ Lichter bzw. Geräte erforderlich.

Millionen von Farben




Wähle eine beliebige Farbe der Palette aus, oder wende einen voreingestellten Licht-Modus an, wie z. B. Kaminfeuer oder Ozean, um eine tolle Atmosphäre zu schaffen und die Stimmung einzustellen.

Dekorative Lampe



Das Design mit dem sichtbaren Glühfaden schafft einen warmen, dekorativen Blickfang, der die Atmosphäre Deines Raums auch im ausgeschalteten Zustand der Lampe aufwertet.

Einstellbares Weißlicht



Du kannst ganz einfach von kühlen, bläulichen Farbtönen für höhere Sichtbarkeit und Konzentration zu weichen, wärmeren Tönen zur Entspannung am Abend wechseln.

Niedrig Dimmen



Dimme Dein Licht stufenlos von der vollen Helligkeit bis herunter auf 1 %, um die richtige Lichtstärke für Deine jeweilige Tätigkeit einzustellen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: ST64
- Sockel: E27
- Glasart: Klar
- Kolbenausführung: Klar
- Dimmbar: Ja

Lampenabmessungen

- Gewicht: 0.055 kg

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 20'000
- Nennlebensdauer: 15'000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- LED integriert: Ja
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2200-6500 K
- Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes Farbspektrum
- Nomineller Lichtstrom: 470 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Nennlichtausbeute (Nom): 74

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 47 mA

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169165816
- Artikelnr.: 872016916581600
- Produkttitel: PHI WFB 40W ST64 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: AC 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 40 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): G
- Leistung: 6.3 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 7

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 14.3 mm
- Gesamte Länge: 14.3 mm
- Gesamte Breite: 6.4 mm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15'000
- Nennlichtstrom: 470 lm
- Nennleistung: 6.3 W

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Lichttechnologie: LED
- EPREL-Registrierungsnummer: 1901109
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Ja

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle
- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169165816
- Nettogewicht: 0.06 kg
- Bruttogewicht: 0.09 kg
- Höhe: 18.5 cm
- Länge: 8.5 cm
- Breite: 8.5 cm



Ausstellungsdatum:
2026-08-05
Version: 0.496

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com