

PHILIPS

Smarte LED-RGB-Lampe
A60, E27-Sockel, 806 lm,
Dreierpack

Smarte LED

Millionen von Farben

Einstellbares Weißlicht

Niedr. Dimmen

Steuerung per App oder
Sprache



8720169204423



Mache Deine Beleuchtung zu Hause smarter

Verwandle Deinen Raum mit smarter Beleuchtung, die sich jedem Moment anpasst. Schaffe die richtige Stimmung mit hellem Licht in Millionen von Farben und voreingestellten Modi wie „Kaminfeuer“ und „Ozean“. Wechsel ganz einfach zwischen kühlem, anregendem weißem Licht und warmen, entspannenden Tönen mit einem einstellbaren Bereich von 2200 K bis 6500 K. Passe die Helligkeit stufenlos von 100 % bis auf nur 1 % an, um die volle Kontrolle zu behalten.

Smarte Steuerung

- Connected by WiZ
- Smarte Steuerungen

Smarte Eigenschaften

- SpaceSense Bewegungserkennung

Smarte Geräte

- Matter-zertifiziert

Lichtmodi

- Millionen von Farben
- Einstellbares Weißlicht
- Niedr. Dimmen

Besonderheiten

Connected by WiZ

Steuere Deine Leuchten mit der WiZ App, Zubehör oder per Sprachbefehl über Deinen Smart-Home-Assistenten; kompatibel mit Alexa und Google Home.

Matter-zertifiziert




Steuere so, wie Du es gerne möchtest – mit Deinem bevorzugten Smart Home Assistant! Kompatibel für die nahtlose Integration mit Alexa, Google Home und Apple Home.

Niedr. Dimmen



Dimme Dein Licht stufenlos von der vollen Helligkeit bis herunter auf 1 %, um die richtige Lichtstärke für Deine jeweilige Tätigkeit einzustellen.

Smarte Steuerungen




Steuere Deine Beleuchtung mit der WiZ App, Zubehör oder per Sprachbefehlen über Deinen Smart-Home-Assistenten; kompatibel mit Alexa und Google Home.

Millionen von Farben



Wähle eine beliebige Farbe der Palette aus, oder wende einen voreingestellten Licht-Modus an, wie z. B. Kaminfeuer oder Ozean, um eine tolle Atmosphäre zu schaffen und die Stimmung einzustellen.

SpaceSense Bewegungserkennung



Verwandle Deine Lichter dank der integrierten SpaceSense Technologie in Bewegungsmelder, die sich automatisch einschalten, wenn Du den Raum betrittst – es sind nur zwei oder mehr Connected by WiZ Lichter bzw. Geräte erforderlich.

Einstellbares Weißlicht



Du kannst ganz einfach von kühlen, bläulichen Farbtönen für mehr Sichtbarkeit und Konzentration zu weichen, wärmeren Tönen zur Entspannung am Abend wechseln (CCT-Bereich 2200–6500 K).

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: A60
- Sockel: E27
- Glasart: Satiniert
- Kolbenausführung: Matt
- Dimmbar: Ja

Lampenabmessungen

- Gewicht: 0.05 kg

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +45 °C
- Nennlebensdauer: 25'000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Wähle Deine Farbe: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Nein
- LED integriert: Ja
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2200-6500 K
- Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes Farbspektrum
- Startzeit: <0.5 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Nennlichtausbeute (Nom): 94

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer
- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 65 mA

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169204423
- Artikelnr.: 872016920442300
- Produkttitel: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 3CT/6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: AC 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- Leistung: 8.5 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 9

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 11.1 mm
- Gesamte Länge: 11.1 mm
- Gesamte Breite: 6 mm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 25'000
- Nennlichtstrom: 806 lm
- Nennleistung: 8.5 W

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Durchmesser: 60 mm
- Lichttechnologie: LED
- IP-Code: IP20
- EPREL-Registrierungsnummer: 2546660
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere

Die Lampe

- Durchmesser: 60 mm
- Software-Upgrades möglich: Ja

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant,

Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle

- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8720169204423
- Nettogewicht: 0.15 kg
- Bruttogewicht: 0.27 kg
- Höhe: 15.5 cm
- Länge: 8.5 cm
- Breite: 18 cm



Ausstellungsdatum:
2026-08-05
Version: 0.537

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.