

PHILIPS

Smarte LED-Lampe C37,
E14-Sockel, 470 lm,
Zweierpack

Smarte LED

Einstellbares Weißlicht

Niedr. Dimmen

Smarte Automatisierung

Steuerung per App oder
Sprache



8720169210332



Mache Deine Beleuchtung zu Hause smarter

Genieße die volle Kontrolle über Deine Beleuchtung mit einstellbarem weißem Licht, das Du mühelos von kühlen Tönen, welche die Konzentration fördern (6500 K) bis hin zu warmen, entspannenden Tönen (2700 K) einstellen kannst. Du kannst die Helligkeit von voller Intensität bis hinunter auf 1 % einstellen, um für jede Aktivität die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Integrierte Automatisierungen sorgen dafür, dass sich Deine Beleuchtung Deinem Tagesablauf anpasst.

Smarte Steuerung

- Connected by WiZ
- Smarte Steuerungen

Smarte Eigenschaften

- SpaceSense Bewegungserkennung
- Smarte Automatisierungen

Smarte Geräte

- Matter-zertifiziert

8720169210332

Lichtmodi


- Einstellbares Weißlicht
- Niedr. Dimmen

Besonderheiten

Connected by WiZ


Steuere Deine Leuchten mit der WiZ App, Zubehör oder per Sprachbefehl über Deinen Smart-Home-Assistenten; kompatibel mit Alexa und Google Home.

Smarte Steuerungen



Steuere Deine Beleuchtung mit der WiZ App, Zubehör oder per Sprachbefehlen über Deinen Smart-Home-Assistenten; kompatibel mit Alexa und Google Home.

SpaceSense Bewegungserkennung



Verwandle Deine Lichter dank der integrierten SpaceSense Technologie in Bewegungsmelder, die sich automatisch einschalten, wenn Du den Raum betrittst – es sind nur zwei oder mehr Connected by WiZ Lichter bzw. Geräte erforderlich.

Smarte Automatisierungen



Plane Deine Beleuchtung so, dass sie synchron mit Deiner Routine funktioniert, indem sie sich automatisch einschaltet, wenn Du aufwachst, oder sich ausschaltet, um Energie zu sparen, wenn niemand da ist.

Matter-zertifiziert



Steuere so, wie Du es gerne möchtest – mit Deinem bevorzugten Smart Home Assistant! Kompatibel für die nahtlose Integration mit Alexa, Google Home und Apple Home.

Einstellbares Weißlicht



Du kannst ganz einfach von kühlen, bläulichen Farbtönen für mehr Sichtbarkeit und Konzentration zu weichen, wärmeren Tönen zur Entspannung am Abend wechseln (CCT-Bereich 2200–6500 K).

Niedr. Dimmen



Dimme Dein Licht stufenlos von der vollen Helligkeit bis herunter auf 1 %, um die richtige Lichtstärke für Deine jeweilige Tätigkeit einzustellen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: C37
- Sockel: E14
- Glasart: Satiniert
- Kolbenausführung: Matt
- Dimmbar: Ja

Lampenabmessungen

- Gewicht: 0.045 kg

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Nennlebensdauer: 15'000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- LED integriert: Ja
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2700-6500 K
- Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares Weiß
- Nomineller Lichtstrom: 470 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Nennlichtausbeute (Nom): 95

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 40 mA

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169210332
- Artikelnr.: 872016921033200
- Produkttitel: PHI WFB 40W C37 E14 927-65 TW 3CT/6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.51
- Spannung: AC 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 40 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- Leistung: 4.9 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 5

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 11.6 mm
- Gesamte Länge: 11.6 mm
- Gesamte Breite: 3.9 mm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15'000
- Nennlichtstrom: 470 lm
- Nennleistung: 4.9 W

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Lichttechnologie: LED
- EPREL-Registrierungsnummer: 2472579
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Ja

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle
- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169210332
- Nettogewicht: 0.41 kg
- Bruttogewicht: 0.49 kg
- Höhe: 15.5 cm
- Länge: 7 cm
- Breite: 14 cm



Ausstellungsdatum:
2026-08-05
Version: 0.513

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com