

# PHILIPS

Foco de techo/  
pared Runner

Focos de techo/pared

2700 k

Blanco

ClickFix



53090/31/P0



## Decora tu hogar con luz

my Living Contemporary de Philips es una gama de focos con siluetas elegantes e iluminación de gran calidad que se adapta a los gustos, las tendencias y los estilos de vida actuales. La luz de tono blanco cálido de los LED de gran calidad es ideal como iluminación de acento.

### Soluciones de iluminación sostenible

- Compatible con los reguladores integrados en la pared
- Bajo consumo

### Características especiales

- Cabezal de foco ajustable
- El haz de luz definido para la iluminación de acento

### Diseñada para tu oficina en casa

- Para cualquier habitación de tu casa

### Diseñado para el salón y el dormitorio

- Luz blanca cálida
- Materiales de alta calidad

# Destacados

## Compatible con los reguladores integrados en la pared



Ajusta el brillo de esta luz de Philips con un regulador integrado en la pared (no incluido) para crear ambiente en una habitación, resaltar un detalle de tu hogar, etc.

## Bajo consumo



Esta bombilla de bajo consumo de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

## Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la luminaria, para dirigirla hacia donde desees.


## Ideal para una iluminación de acento

El haz de luz definido para la iluminación de acento. Este foco Philips cuenta con el haz de luz ideal para la iluminación de acento (bombilla GU10 no incluida). Gracias a su luz dirigida, puedes poner énfasis en cualquier detalle o prestación de tu decoración interior.

## Para cualquier habitación de tu casa

Este foco Philips, completamente funcional y muy elegante a la vez, le dará un toque decorativo a cualquier habitación de tu casa.

## Luz blanca cálida



La luz puede tener diferentes temperaturas del color, que se indican en una unidad llamada Kelvin (K). Las bombillas con un valor Kelvin bajo producen una luz cálida, más acogedora, mientras que las que tienen un valor Kelvin más alto producen una luz fría, más energizante. Esta bombilla de Philips ofrece una luz blanca cálida para disfrutar de una atmósfera acogedora.

## Materiales de alta calidad

Esta lámpara se ha diseñado con patrones en forma de capas y con materiales de alta calidad con un acabado inmejorable. Así, se garantiza un producto de larga duración y resistente que le dará un toque superior a tu hogar, durante muchos años.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

### Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: Giratorio (izquierda-derecha)
- LED integrado: Sí
- Bombillas LED incluidas: Sí
- Instala el producto fuera del alcance de los brazos: Sí

### Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 76

### Varios

- Diseñada especialmente para: Cocina, Dormitorio, Salón, Despacho, Hall
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Focos de techo/pared
- EyeComfort: No
- Características adicionales: ClickFix

### Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,385 kg
- Altura global: 107 mm
- Longitud global: 110 mm
- Anchura global: 90 mm

### Servicio

- Garantía: 2 años

### Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria (oculto): 255
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 255
- Flujo luminoso total de la luminaria: 230
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca cálida
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Clase energética de la fuente de luz incluida: F
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 3
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Número de fuentes de luz: 1

### La bombilla

- Actualizable por software: No

### Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696157466
- Peso neto: 0,39 kg
- Peso bruto: 0,5 kg
- Altura: 11,4 cm
- Longitud: 10,2 cm
- Anchura: 13,8 cm



Fecha de emisión:  
2026-08-05  
Versión: 0.304

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)