

PHILIPS


Luz empotrable
Pomeron

Luces empotrables

2700 k

White

Regulable



8718696173794



Una luminaria. El interruptor de siempre. Tres ajustes de iluminación

Crea el ambiente adecuado cambiando la luminosidad. El plafón LED SceneSwitch de Philips te permite disfrutar de tres ajustes de luminosidad que son perfectos para cada momento. No se requiere regulador ni instalación adicional: solo necesitas tu interruptor actual

Combina con tu estilo interior

- Acabado metálico decorativo

Efecto de iluminación

- Haz de luz intenso y enfocado

Seguridad

- Sin radiaciones UV perjudiciales

Control

- Regulación por pasos

Duración

- Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

Destacados

Acabado metálico decorativo

Un acabado metálico contemporáneo añade un toque moderno.

Haz de luz intenso y enfocado

Enfoca la luz en los objetos, una mesa de comedor u otros elementos interiores para atraer la atención sobre determinados estilos.

Sin radiaciones UV perjudiciales

El producto se ha diseñado para eliminar cualquier radiación UV potencialmente dañina.

Regulación por pasos

Selecciona entre distintos niveles de regulación para crear el ambiente adecuado para el momento.

Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: Sí

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 7.500
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: Regulable: arriba y abajo
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 30
- Consistencia del color: 5 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 58

Varios

- Diseñada especialmente para: Cocina, Dormitorio, Comedor, Salón, Despacho
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable

Otras características

- Corriente de la bombilla: 44 mA

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,113 kg
- Distancia empotrada: 35 mm
- Altura global: 62 mm
- Longitud global: 90 mm
- Anchura global: 90 mm
- Recorte empotrado en el techo: 7.0 cm x 7.0 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 107,4 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 330
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca cálida
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Potencia de la bombilla incluida: 5
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696173794
- Peso neto: 0,11 kg
- Peso bruto: 0,17 kg
- Altura: 8,5 cm
- Longitud: 9,3 cm
- Anchura: 9,3 cm

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable



Fecha de emisión:
2026-08-05
Versión: 0.286

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com