

PHILIPS

Foco 35 W MR16
GU5.3

LED

2200 - 2700 K

345 lm

25.000 h

Regulación



8718699773991



La iluminación adecuada crea el momento perfecto

Las lámparas WarmGlow LED de Philips ofrecen una experiencia inédita para las LED regulables, ya que permiten la modulación de la iluminación en los tonos cálidos de las bombillas tradicionales. Puedes pasar de una iluminación funcional a una atmósfera más acogedora.

Luz de alta calidad

- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

Destacados

Blanca cálida de tipo incandescente

Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que

te ofrece un ambiente cálido y tranquilo, ideal para relajarse. Ideal para la iluminación del hogar.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Foco direccional
- Casquillo: GU5.3
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Regulable: Sí
- Material de bombilla: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2200-2700 K
- Flujo lumínico nominal: 345 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5
- Código de color: 822-827 | tunable warm white
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 69

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, WarmGlow

Información del embalaje

- EAN: 8718699773991
- EOC: 871869977399100
- Título del producto: LED 35W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: 12V AC electronic V
- Potencia equivalente: 35
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): G
- Consumo de energía: 5
- Consumo energético kWh/1000 h: 5

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 45 mm
- Longitud global: 44,5 mm
- Anchura global: 51 mm

Valores nominales

- Intensidad nominal máxima: 600 cd

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 391900

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699773991
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 5,3 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:
2026-08-05
Versión: 0.254

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com