

PHILIPS

Foco 50 W MR16
GU5.3

LED

2700 k

621 lm

15.000 h

Regulación



8718699775957



La luz que muestra los colores reales de tu hogar.

Contempla los colores reales de tu hogar con las bombillas LED CRI90 de Philips y llena las habitaciones de luz natural. Las bombillas con un índice de reproducción cromática (CRI) próximo a 100 ofrecen una iluminación comparable a la de la luz natural y te permiten ver el mobiliario y los accesorios de tu hogar tal como siempre quisiste. No te conformes con una iluminación que desvirtúa los colores, contempla los colores reales de tu hogar con las bombillas CRI90 de Philips.

Luz de alta calidad

- Luz fría y energizante

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a los focos halógenos
- Forma y tamaño similares a los lineales halógenos

Destacados

3500 K [bombillas LED]



Esta bombilla tiene una temperatura de color de 3500 K, lo que proporciona una luz fría energizante, ideal para crear un ambiente acogedor durante las visitas de amigos o para relajarse con un libro.

Sustituye al reflector halógeno



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, esta moderna cápsula LED de iluminación contemporánea resulta ideal para sustituir los focos halógenos tradicionales.

Sustituye a los halógenos lineales



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, este lineal LED de iluminación moderna estándar es ideal para sustituir los lineales halógenos tradicionales.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Foco direccional
- Casquillo: GU5.3
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Regulable: Sí
- Material de bombilla: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 60
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 621 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.1
- Código de color: 827 | CCT of 2700K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 88

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable

Información del embalaje

- EAN: 8718699775957
- EOC: 871869977595701
- Título del producto: LED 50W MR16 WW 60D D RF 1PF SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: 12V AC electronic V
- Potencia equivalente: 50
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
- Consumo de energía: 7
- Consumo energético kWh/1000 h: 7

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 45 mm
- Longitud global: 45 mm
- Anchura global: 50,5 mm

Valores nominales

- Intensidad nominal máxima: 700 cd

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: -
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 391899

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699775957
- Peso neto: 0,06 kg
- Peso bruto: 0,08 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 5,3 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:
2026-08-05
Versión: 0.235

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com