

PHILIPS

Foco 60 W R7S

LED

3000 K

810 lm

15.000 h



8719514303812



Disfruta de una luz LED blanca cálida

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas tradicionales mate.

Luz de alta calidad

- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

Elige una solución sostenible

- Hasta un 80 % de ahorro de energía

Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- LED sencillo de uso diario

Destacados

Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente



Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que te ofrece un ambiente cálido y

tranquilo, ideal para relajarse. Esta luz de 2700 K es ideal para diseño de iluminación doméstica.

Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro energético de los LED sin sacrificar la calidad de la luz. Ahorra al instante más del 80 % de energía sustituyendo tus bombillas halógenas o incandescentes actuales.

LED sencillo de uso diario

Las bombillas LED de Philips de uso diario son perfectas para satisfacer tus necesidades de iluminación básica. Además, proporcionan una atractiva luz y ofrecen el rendimiento óptimo que esperas de una luz LED de Philips a un precio asequible.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- Casquillo: R7s
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Regulable: No
- Material de bombilla: Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 8.000
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K
- Flujo lumínico nominal: 810 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5
- Código de color: 830 | CCT of 3000K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 112

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

Información del embalaje

- EAN: 8719514303812
- EOC: 871951430381200
- Título del producto: LED 60W R7S 118mm WH ND SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia equivalente: 60
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E
- Consumo de energía: 7,2
- Consumo energético kWh/1000 h: 8

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 118 mm
- Longitud global: 118 mm
- Anchura global: 15 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 624213

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514303812
- Peso neto: 0,02 kg
- Peso bruto: 0,03 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 3 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:
2026-08-05
Versión: 0.367

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com