

PHILIPS

Foco 50 W PAR16
GU10

LED

2700/2500/2200 K

355 lm

15.000 h



8719514307780



Una lámpara. El interruptor de siempre. Tres ajustes de luz.

Cambia el ambiente de tu habitación para que se adapte a lo que estás haciendo. Con la lámpara LED SceneSwitch de Philips, puedes cambiar fácilmente el ajuste de luz brillante a luz natural y a un brillo cálido acogedor. Todo lo que necesitas es tu interruptor actual.

Luz de alta calidad

- Luz en todas partes

Luz más allá del concepto de iluminación

- Restablece la bombilla con el ajuste predeterminado de fábrica
- Sin necesidad de regulador ni instalación adicional
- La bombilla puede memorizar el último ajuste

Destacados

Luz en todas partes

Gracias a su diseño innovador pero a la vez vintage, esta bombilla LED evita las sombras que suelen aparecer en el borde de difusión del haz de luz. ¿El resultado? Aporta una luz blanca cálida natural sin sombras.

Restablecimiento (SceneSwitch)



Si se utilizan varias bombillas y ya no están sincronizadas, solo tienes que alternar el interruptor (encenderlo y apagarlo de nuevo antes de 1 segundo) para restablecer las bombillas al ajuste predeterminado de fábrica.

Fácil instalación



No requiere ninguna instalación ni interruptor regulador. Esta bombilla no es adecuada para el uso con reguladores. Si la utilizas con un regulador, ajusta el regulador en el 100 % de luminosidad.

Memoria automática (SceneSwitch)



La bombilla SceneSwitch tiene un chip de memoria integrado que memoriza el último ajuste de luz si se apaga el interruptor durante más de 6 segundos. Si no cambias con frecuencia de actividad, la luz estará en tu modo favorito cuando la vuelvas a encender.

Especificaciones

General

- Apto para la iluminación de acento: Sí

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector direccional
- Casquillo: GU10
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Regulable: No
- Material de bombilla: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí

Garantía

- Período de garantía: 2 años

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2200-2500-2700 K
- Flujo lumínico nominal: 355 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5
- Código de color: 827-825-822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 2200, 2500, 2700
- Flujo luminoso: 355 lm
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 73,00

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: SceneSwitch, WarmGlow

Otras características

- Conforme con EU RoHS: Sí

Información del embalaje

- EAN: 8719514307780
- EOC: 871951430778000
- Título del producto: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Potencia

- Factor de potencia (fracción): 0.5

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia equivalente: 50
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
- Consumo de energía: 4,8
- Consumo energético kWh/1000 h: 5

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 54 mm
- Longitud global: 54 mm
- Anchura global: 50 mm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000
- Intensidad nominal máxima: 600 cd

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Diámetro: 50 mm
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 1825225
- Referencia de medición de flujo: Narrow Cone
- Regulable: No
- Valor de parpadeo (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Base del casquillo: GU10

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514307780
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 5,3 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:
2026-08-05
Versión: 0.368

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com