

# PHILIPS

Foco de techo/  
pared Limbali 2x

Focos de techo/pared


Sin bombilla

Negro

ClickFix



8719514465237



## El acento en el estilo

Incluye este práctico foco Philips en tu hogar. Elige una bombilla LED de Philips GU10 acorde al estilo de tu foco y que garantiza una emisión de luz de larga duración y gran calidad.

### Características especiales

- Cabezal de foco ajustable

### Diseño superior para un efecto de luz óptimo

- Material de larga duración y de gran calidad

# Destacados

## Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la luminaria, para dirigirla hacia donde desees.

## Material de alta calidad

Este foco está fabricado con materiales de larga duración de alta calidad y con un acabado inmejorable. Así, se garantiza un producto resistente que dará un toque superior a tu hogar durante muchos años.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No ajustable
- Sistema de montaje click!FIX: Sí
- LED integrado: Sí

## Varios

- Diseñada especialmente para: Cocina, Dormitorio, Comedor, Salón, Despacho, Hall
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Focos de techo/pared
- EyeComfort: No
- Características adicionales: ClickFix

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,28 kg
- Altura global: 130 mm
- Longitud global: 324 mm
- Anchura global: 80 mm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: -
- Tecnología de la bombilla: LED
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 50W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 50
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I
- Número de fuentes de luz: 2

## La bombilla

- Actualizable por software: No

## Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:  
8719514465237
- Peso neto: 0,28 kg
- Peso bruto: 0,36 kg
- Altura: 30 cm
- Longitud: 9 cm
- Anchura: 10 cm



Fecha de emisión:  
2026-08-05  
Versión: 0.316

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)