

PHILIPS

Montaje en pared

ProjectLine

Forma redonda

Luz blanca natural 4000 K

1400 lm

Sensor de movimiento
integrado



8719514954328



Calidad profesional para tu proyecto

Aplique LED (para interior) de bajo consumo y calidad profesional. El montaje mural ProjectLine permite ahorrar energía y se puede montar en la pared y en el techo. Ideal para pasillos, entradas (públicas), iluminación de porches, iluminación de seguridad e iluminación de escaleras con su luz blanca natural y sensor de movimiento integrado.

Solución sostenible

- Ahorro energético desde el momento de la conexión

Elige una iluminación de alta calidad

- Puedes confiar en la información del embalaje de Philips

Duración

- Vida útil prolongada de hasta 35.000 horas

Destacados

Bajo consumo

Todas las lámparas de bajo consumo de Philips ahorran energía desde que el momento en el que se conectan. Usan menos kW a lo largo de su vida útil y, con ello, también reducen la factura de la luz. El nivel de ahorro energético varía en función del tipo de lámpara y de tecnología.

Calidad de confianza

Philips mantiene sus promesas sobre el rendimiento de las lámparas. Puedes confiar en la información del embalaje de Philips sobre el flujo luminoso, la vida útil y la potencia, que indica que son equivalentes a las lámparas incandescentes.

Vida útil prolongada de hasta 35.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 35.000 horas.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: PVC
- Acabado de cierre óptico/lente: Opal
- Material del cierre óptico/lente: Policarbonato

Duración

- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a +40 °C

Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tolerancia de flujo luminoso: +/-10%
- Color Code: 840 blanco neutro
- Flujo luminoso constante: No
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 4000
- Cromaticidad inicial: (0.38,0.38) SDCM <6
- Fuente de luz sustituible: No
- Apertura de haz de luz de la luminaria: 110°
- Flujo luminoso: 1.400
- Nivel máximo de atenuación: No aplicable
- Material óptico: Policarbonato
- Tipo de óptica: Haz ancho
- Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C
- Rojo saturado (R9): <50
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 1,6
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 90
- Índice de deslumbramiento unificado CEN: Not applicable

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio, Hotel, Restaurantes
- Características adicionales: ProjectLine, Resistente al agua

Otras características

- Marca CE: Sí
- Conforme con EU RoHS: Sí
- Riesgo fotobiológico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Especificación de riesgo fotobiológico: 0,2 m

Potencia

- Tensión de entrada: 220 a 240
- Corriente de arranque: 8
- Tiempo de irrupción: 1,2
- Factor de potencia (fracción): 0.7

Consumo de energía

- Consumo de energía: 15
- Tolerancia de consumo de energía: +/-10%

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 66

Servicio

- Garantía: 3 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 183 mm
- Tecnología de la bombilla: LED
- Código IP: IP54
- Clase de protección: Clase II
- Conexión: Bloque de conexión mediante tornillos, 2 polos
- Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 35.000 h: 5
- Regulable: No
- Driver/unidad de potencia/transformador: -
- Driver incluido: Sí
- Marca de inflamabilidad: Para su montaje en superficies normalmente inflamables
- Valor de parpadeo (PstLM): 1
- Test del hilo incandescente: Temperatura 650 °C, duración 30 s
- Line Frequency: 50 or 60
- Índice de protección frente a choque mecánico: IK06 | 1 J
- Número de unidades de equipo: 1 unidad
- Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 10
- Adecuado para conmutación aleatoria: Sí

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514954328
- Peso neto: 0,41 kg
- Peso bruto: 0,46 kg
- Altura: 7,2 cm
- Longitud: 18,4 cm
- Anchura: 18,4 cm



Fecha de emisión:
2026-08-05
Versión: 0.333

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com