

PHILIPS

Bombilla LED inteligente
A60, base E27, 1521 lm

LED inteligente

Luz blanca regulable

Regul. baja

Automat. inteligentes

Control mediante aplicación o
voz

8721103046635



Haz más inteligente la luz de tu hogar

Disfruta de un control total sobre tu iluminación con la luz blanca regulable, que puedes ajustar sin esfuerzo desde tonos fríos que favorecen la concentración (6500 K) hasta tonos cálidos y relajantes (2700 K). Ajusta el brillo desde la máxima intensidad hasta solo el 1 % para crear el ambiente perfecto para cualquier actividad, mientras que los automatismos integrados permiten que tus luces se adapten a tu rutina diaria.

Control inteligente

- Connected by WiZ
- Controles inteligentes

Funciones inteligentes

- Detección de movimiento SpaceSense
- Automatizaciones inteligentes

Dispositivos inteligentes

- Compatible con Matter

Modos de luz

- Luz blanca regulable
- Regul. baja

Destacados

Connected by WiZ

Controla las luces mediante la aplicación WiZ, los accesorios o los comandos de voz con tu asistente de hogar inteligente; compatible con Alexa y Google Home.

Controles inteligentes



Controla las luces mediante la aplicación WiZ, los accesorios o los comandos de voz con tu asistente doméstico inteligente; compatible con Alexa y Google Home.

Detección de movimiento SpaceSense



Convierte tus luces en sensores de movimiento mediante la tecnología SpaceSense integrada, para que se enciendan automáticamente cuando entras en la habitación: solo necesitas dos o más luces o dispositivos conectados con WiZ.

Automatizaciones inteligentes



Programa las luces para que funcionen en sincronía con tu rutina, encendido automático cuando te despiertes, o apagado cuando no haya nadie en casa para ahorrar energía.

Compatible con Matter



Controla todo a tu manera con tu asistente doméstico inteligente preferido: compatible con Matter para una integración perfecta con Alexa, Google Home y Apple Home.

Luz blanca regulable



Ajústala fácilmente desde tonos fríos y azulados que mejoran la visibilidad y la concentración hasta tonos suaves y cálidos para relajarse por la noche (rango de CCT: 2200 K–6500 K).

Regul. baja



Ajusta la intensidad de la luz de forma gradual, desde el máximo hasta el 1 %, para conseguir el nivel de iluminación adecuado para lo que estés haciendo.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: A60
- Casquillo: E27
- Tecnología: Wi-Fi inteligente
- Tipo de cristal: Mate
- Regulable: Sí

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 12,2 cm
- Peso: 0,062 kg
- Anchura: 6 cm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí
- Energía solar: No
- Luz regulable brillante y cálida: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700-6500 K
- Categoría de color de luz: Blanca ajustable
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 121

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 70 mA

Información del embalaje

- EAN: 8721103046635
- EOC: 872110304663500
- Título del producto: PHI WFB 100W A60 E27 827-65 TW 1PF/6

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia: 12,5 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E
- Consumo de energía: 12,5 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 13

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 12,2 cm
- Altura global: 12,2 mm
- Longitud global: 12,2 mm
- Anchura global: 6 mm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000
- Potencia nominal: 12.5 W

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 2224714
- Referencia de medición de flujo: Sphere

La bombilla

- Actualizable por software: Sí

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Período de soporte definido: Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 9999
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android
- Protocolo de comunicación: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilidad con sistemas de terceros: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funcionalidad Matter: Con concentradores de terceros (Wi-Fi)

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103046635
- Peso neto: 0,06 kg
- Peso bruto: 0,11 kg
- Altura: 16 cm
- Longitud: 7 cm
- Anchura: 7 cm



Fecha de emisión:
2026-08-05
Versión: 0.498

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com