

PHILIPS

Bombilla de filamento
ámbar 60 W ST64 E27

LED

2200 K

806 lm

15.000 h

Regulación



8721103049131



Decora tu hogar con luz natural

Esta bombilla, a la vez decorativa y funcional, tiene un elegante diseño vintage con un filamento en espiral visible y proporciona una luz brillante y natural con una excelente reproducción cromática. Empieza a ahorrar energía de inmediato con una bombilla que durará 15.000 horas.

Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

- Luz que muestra los colores verdaderos

Diseñadas para que se vean, son atractivas apagadas y encendidas

- LED de cristal clásico

Diseño de bombilla vintage con filamento en espiral

- Se trata de una luz diseñada para ofrecer belleza y rendimiento, con un diseño vintage y un filamento en espiral visible. Aporta un toque de estilo y elegancia a cualquier estancia, tanto con la luz encendida como apagada.

8721103049131

Filamento delgado en espiral de alto rendimiento

- El delicado filamento en espiral realza el atractivo estético de la bombilla. Cree un ambiente cálido y acogedor con una luz suave y natural que ofrece una excelente reproducción cromática con un IRC de 90.

Destacados

Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones

LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Luz que muestra los colores verdaderos



Observa los verdaderos colores de tu ropa cuando seleccionas un conjunto de tu armario: puedes combinar un vestido rojo y unos zapatos rojos con confianza y estar segura de que los colores combinan a la perfección.

Diseño de cristal transparente

La imagen que te gusta con el rendimiento que esperas. Diseños clásicos de cristal transparente que replican la atractiva y brillante luz de las bombillas tradicionales y que se ajusta a la perfección en toda tu casa.

Diseño de bombilla vintage Filamento delgado de alto rendimiento

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Acabado de la bombilla: Ámbar
- Regulable: Sí
- Material de bombilla: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 300
- Índice de reproducción cromática (IRC): 90
- Temperatura del color: 2200 K
- Flujo lumínico nominal: 806 lm
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 110

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Decorativa, Regulable

Información del embalaje

- EAN: 8721103049131
- EOC: 872110304913100
- Título del producto: LED ST64 60W 2200K E27 Amber SP D 1PF/4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia equivalente: 60
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E
- Consumo de energía: 7,3
- Consumo energético kWh/1000 h: 8

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 139 mm
- Longitud global: 139 mm
- Anchura global: 64 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 2209200

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103049131
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 17,7 cm
- Longitud: 7,5 cm
- Anchura: 7,6 cm



Fecha de emisión:
2026-08-05
Versión: 0.127

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com