

PHILIPS

Plafón Valen de 22 W


Plafón de techo

2200-6500 K

Blanco

Regulable; Mando a distancia; Ajustable blanco; WarmGlow

8721103060785



La luz adecuada para todas tus necesidades, a un toque de distancia

Con las luminarias de techo con mando a distancia Philips Valen, la iluminación se adapta a tu vida, no al revés. Con un solo clic, puedes transformar tu espacio, tanto si necesitas una luminosidad estimulante para concentrarte como tonos cálidos para relajarte. La exclusiva tecnología de atenuación a luz cálida crea la acogedora atmósfera de la luz de las velas para disfrutar de un suave resplandor cuando desees relajarte. Sin configuraciones complicadas ni engorros, solo un control intuitivo y sin problemas para cada momento del día. El mando a distancia está incluido.

Crea una atmósfera cálida

- Atenuar a luz cálida

Posibilidades infinitas

- Total flexibilidad para crear el ambiente perfecto

Iluminación versátil para cada momento de tu día

- Atenuación profunda al 1 %

Fácil de usar

- Fácil de instalar

8721103060785

Control

- Fácil de controlar

Destacados

Atenuar a luz cálida

Con la tecnología WarmGlow, la luz adquiere un tono más cálido a medida que se atenúa, igual que una bombilla incandescente tradicional. Atenúa de 2700 K hasta 2200 K y al 1 % para crear una atmósfera acogedora a la luz de las velas.

Total flexibilidad para crear el ambiente perfecto

Crea el ambiente deseado para todos tus espacios y actividades eligiendo sin esfuerzo entre cinco configuraciones diferentes: Luz nocturna (2700 K), Relax (2200 K), Brillante (3000 K), Concentración (4000 K) y Energía (6500 K)

Atenuación profunda al 1 %

Puedes crear con facilidad el ambiente perfecto con una atenuación profunda de hasta el 1 %, ya sea para ver una película, atenuar las luces para prepararte para ir a dormir o si necesitas una luz nocturna a media noche.

Fácil de instalar

Un sencillo conector de cableado y un mecanismo de giro y bloqueo permiten instalar las luminarias rápidamente sin necesidad de herramientas o procedimientos especiales. El mando a distancia o el interruptor de pared se fijan fácilmente a la pared, para que estén siempre disponibles cuando quieras encender o apagar las luces.

Fácil de controlar

Basta con instalar Valen como una luminaria de techo normal y empezar a utilizarla con el mando a distancia o el interruptor de pared. Sin emparejamiento ni aplicación móvil: basta con sacarla de la caja, instalarla y controlarla con el mando a distancia o el interruptor de pared. Selecciona tus escenas o niveles de atenuación preferidos con un solo clic. Esta luz tiene un chip de memoria integrado que memorizará tu último ajuste de luz, siempre puedes mantener tu escena favorita.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: Sí

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 20 año
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 20.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Pilas incluidas: No
- Regulable con mando a distancia: Sí
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: Sí

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2200-6500 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 130

Varios

- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Plafón de techo
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, Mando a distancia, Blanco ajustable, WarmGlow

Otras características

- Corriente de la bombilla: 190 mA

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,5 kg
- Altura global: 24 mm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 421 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 2900 (@2700K)
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca regulable
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103060785
- Peso neto: 1,25 kg
- Peso bruto: 1,55 kg
- Altura: 42,5 cm
- Longitud: 4,8 cm
- Anchura: 42,5 cm



Fecha de emisión:
2026-08-05
Versión: 0.541

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com