

PHILIPS

Plafón ventilador Amilo
40 W (luz) +20 W
(ventilador)


Ventilador de techo con
luz LED

2700 - 6500 K

Blanco

Regulable; Mando a distancia;
colores RGB; Blanco regulable

8721103145710



Ventilador de techo robusto con luz LED regulable y ajustable

El ventilador de techo Philips Amigo con luz LED mantendrá tus espacios interiores bien iluminados, cómodos y colorido durante todo el día y todo el año. Con aspas curvas encerradas en una carcasa resistente de doble anillo para un funcionamiento seguro y fiable, un caudal de aire máximo de 30 m³/min, seis velocidades de ventilador y dos direcciones de flujo de aire, nuestro ventilador de techo enfría rápidamente en verano y hace circular el aire de manera eficaz en invierno. El motor silencioso no perturbará tu sueño ni tu concentración, mientras que el diseño aerodinámico de las aspas reduce el ruido del viento. Crea el ambiente perfecto con nueve modos de color, incluidos seis modos dinámicos a todo color y luz blanca regulable desde cálida (2700 K) hasta fría (6500 K). Además, el mando a distancia RF mejorado te permite controlar el ventilador de techo con luz LED desde cualquier punto de tu casa, sin necesidad de apuntar directamente al ventilador.

Cambia el ambiente con luces de colores

- Escenas de iluminación coloridas y dinámicas

Excelente calidad

- Funcionamiento silencioso

Control

- Mando a distancia intuitivo

Duración

- Velocidad regulable del ventilador
- Dos direcciones del flujo de aire
- Flujo de aire confortable

Seguridad y durabilidad

- Resistente y seguro

Destacados

Escenas de iluminación coloridas y dinámicas

Cambia el ambiente para adaptarlo a todas tus actividades con sólo pulsar un botón, 9 modos de color que incluyen 8 espectáculos de luces dinámicas y luz blanca ajustable de cálida (2700 K) a fría (6500 K)

Funcionamiento silencioso

El motor de corriente continua silencioso (<50 dB, menos que el zumbido de un frigorífico) no te molestará para dormir ni te distraerá cuando necesites concentrarte; el montaje de techo estable minimiza el bamboleo

Mando a distancia intuitivo

Con un mando a distancia RF intuitivo, puedes controlar el ventilador de techo con luz LED desde cualquier punto de tu casa, sin necesidad de apuntar directamente al ventilador.

Velocidad regulable del ventilador

Los ventiladores de techo Philips te permiten elegir entre seis velocidades, para que ajustes el flujo de aire exactamente a lo que estés haciendo o a cada estación del año

Dos direcciones del flujo de aire

El motor de corriente continua te permite cambiar el sentido del giro para usarlo todo el año: refresca en verano y hace circular el aire caliente en invierno

Flujo de aire comfortable

Nuestro ventilador de techo refresca rápido y de forma eficaz con su robusto motor de CC y a un caudal máximo de aire de 170 m³/min

Resistente y seguro

el diseño robusto de doble anillo es más resistente y seguro que las estructuras de anillo único utilizadas en otros ventiladores de techo, con una instalación fácil de girar y bloquear

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: Sí

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: Sí

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700-6500 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 110

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Ventilador de techo con luz LED
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, Mando a distancia, Colores RGB, Blanco ajustable

Otras características

- Corriente de la bombilla: 300 mA
- Flujo del ventilador: 1.620 m³/h
- Eficiencia del ventilador: 81

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 2 kg
- Altura global: 151 mm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 480 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 4400 @ 4000K
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca regulable
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103145710
- Peso neto: 1,5 kg
- Peso bruto: 2,32 kg
- Altura: 51,7 cm
- Longitud: 51,7 cm
- Anchura: 18,7 cm



Fecha de emisión:
2026-08-05
Versión: 0.115

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com