PHILIPS

Pirn 100 W A65 E27, 6 tk

LED

2700 K

1521 lm

15 000 h



8719514451414

A ↑ G E



Ere LED-valgusti

Philipsi LED-pirnid annavad kvaliteetset valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärset energiasäästu kohe.

Kvaliteetne valgus
- Lisateave valgustuse kohta

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode
- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik
- Säästab kuni 90% energiat

Esiletõstetud tooted

Lisateave valgustuse kohta



Värvitemperatuur: valgusel võib olla erinevaid värvitemperatuure, mida väljendatakse ühikutes nimega Kelvin (K). Lambid, millel on madal Kelvini väärtus, toodavad sooja ja rahulikumat valgust. Suurema Kelvini väärtusega lambid toodavad jahedamat ja energilisemat valgust. CRI: värviedastusindeksit (color rendering index, CRI) kasutatakse, et kirjeldada valgusallika mõju värvusilmele. Loomuliku päikesevalguse CRI-väärtus on 100. Philipsi LED-lampide CRI-väärtus on alati kõrgem kui 80, mis tagab värvide tõetruu ja loomuliku edastamise.

Asendab standardse hõõgpirni



Oma kaunikujulise disaini ja tuttavate mõõtmetega on see energiasäästlik standardne LED-pirn moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele standardsetele hõõgpirnidele.

Säästab kuni 90% energiat



Kasuta ära LED-ide pakutavat energiasäästu ilma valguskvaliteeti ohverdamata. Säästa energiat kohe rohkem kui 90%, asendades oma olemasolevad hõõg- või halogeenpirnid

Spetsifikatsioon

Lambi omadused
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Plastic

Kestvus
- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik
- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
- Integreeritud LED: Jah

Valgusti omadused
- Valgusvihu nurk: 150
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 1521 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 117

Mitmesugust
- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave
- EAN: 8719514451414
- EOC: 871951445141400
- Toote nimetus: LED 100W A67 E27 WW FR ND 6CT/6 EC

Võimsustarve
- Võimsustegur: 0.51
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 100
- Energiatõhususe märgis (EEL): E
- Võimsus: 13
- Energiatarve kWh/1000 h: 13

Toote mõõtmed ja kaal
- Kogukõrgus: 120 mm
- Kogupikkus: 120 mm
- Kogulaius: 60 mm

Hooldus
- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed
- Sagedus: 50-60
- Valgusallika tehnoloogia: LED
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- EPRELi registreerimisnumber: 397615

Lambipirn
- Uuendatav tarkvara: Ei

Toetatud süsteemid
- Ühildub efektide funktsiooniga: No
- Määratletud toeperiood: Not applicable
- Ühilduvad juhtimissüsteemid: Ei kohaldata
- Sideprotokoll: Ei kohaldata
- Ühilduvus kolmandae osapoole süsteemidega: Not applicable

Pakendi mõõtmed ja kaal
- EAN/UPC – toode: 8719514451414
- Netokaal: 0,29 kg
- Brutokaal: 0,39 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 12,5 cm
- Laius: 18,7 cm

Väljalaske kuupäev: 2026-10-28
Versioon: 0.368

© 2026 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com