PHILIPS

Hõõgniidiga värvitu pirn 40W A60 E27, 3 tk

Ülitõhus

2700 K

485 lm

50000 h



8720169283862



Pirn UltraEfficient, meie LED-pirnidest kõige energiasäästlikum

Philipsi LED-lambid UltraEfficient annavad kaunist valgust, neil on erakordne 50 000 tunni pikkune eluiga ning nendega säästad energiat kohe ja märkimisväärselt. Vähenda lampide vahetamise sagedust ja naudi meie end tõestanud EyeComforti disainiga valgust, mis on silmadele mugav.

Kestab kauem ja säästab rohkem energiat

- Kasuta lülitit iga päev ja säästa energiat
- Pika elueaga pirn – kestab kuni 50 aastat

Esiletõstetud tooted

Kasuta lülitit iga päev ja säästa energiat



Meie ülitõhusad UltraEfficient LED-id on vähemalt 50% energiasäästlikumad kui standardsed Philipsi LED-id, säästes sinu energiat iga päev

Pika elueaga pirn – kestab kuni 50 aastat



Vältige sagedaste lambipirnide vahetamisega kaasnevat vaeva. Meie UltraEfficient LED-id kestavad oma kuni 50 000-tunnise elueaga 3,5 korda kauem kui tavalised Philipsi LED-id, võimaldades teil nautida täiuslikku valgustuslahendust rohkem kui 50 aastat.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Kestvus
- Lülitustsüklite arv: 500 000
- Nominaalne tööaeg: 50 000

Keskkonnahoidlik
- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
- Integreeritud LED: Jah

Valgusti omadused
- Valgusvihu nurk: 300
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 485 lm
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 210

Mitmesugust
- EyeComfort: Ei
- LED Innovations: UltraEfficient

Pakendi teave
- EAN: 8720169283862
- EOC: 872016928386200
- Toote nimetus: LED CLA 40W A60 E27 2700K CL UE 3CT/4 EC

Võimsustarve
- Võimsustegur: 0.4
- Pinge: AC 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40
- Võimsus: 2,3
- Energiatarve kWh/1000 h: 3

Toote mõõtmed ja kaal
- Kogukõrgus: 104 mm
- Kogupikkus: 104 mm
- Kogulaius: 60 mm

Hooldus
- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed
- Sagedus: 50-60
- Valgusallika tehnoloogia: LED
- Valgusallikas vahetatav: Ei

Lambipirn
- Uuendatav tarkvara: Ei

Toetatud süsteemid
- Ühildub efektide funktsiooniga: No
- Määratletud toeperiood: Not applicable
- Ühilduvad juhtimissüsteemid: Ei kohaldata
- Sideprotokoll: Ei kohaldata
- Ühilduvus kolmandae osapoole süsteemidega: Not applicable

Pakendi mõõtmed ja kaal
- EAN/UPC – toode: 8720169283862
- Netokaal: 0,11 kg
- Brutokaal: 0,17 kg
- Kõrgus: 12 cm
- Pikkus: 7,7 cm
- Laius: 21,7 cm

Väljalaske kuupäev: 2026-10-28
Versioon: 0.278

© 2026 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com