

# PHILIPS

Kynttilälamppu 7W  
T25 E14

LED

2700K

70 lm

15 000 h



8718699771690



## Viimeisimmät LED-lamput koteihin

Philipsin LED-lamppu tarjoaa kauniin ja erittäin lämpimän valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Lampun liekkiä muistuttava värilämpötila luo helposti kodikkaan tunnelman.

### Erinomainen vaihtoehto vanhoille lamputillesi

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

### Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta

### Enemmän kuin pelkkää valoa

- Jääkaappeihin ja pakastimiin

# Kohokohdat

## Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä

vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

## Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lampujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

## Kodinkonelamput erityiskäyttöön

Philipsin pitkäikäiset jääkaappilamput soveltuvat laitteisiin, joissa käyttölämpötila on alhainen, kuten jääkaapeissa ja pakastimissa. Vaihda helposti kodinkoneiden lamput Philips-jääkaappilamppuihin.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu luster
- Pistoke: E14
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Ympäristön lämpötila: -20...+45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

## Takuu

- Takuuaika: 2 vuotta

## Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 70 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Värilämpötila (nim.): 2700
- Valovirta: 70 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 77,00

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

## Muut ominaisuudet

- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699771690
- Tilauskoodi: 871869977169000
- Tuotteen nimi: LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6

## Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.4

**Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.4
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 7
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): G
- Teho: 0,9
- Energiankulutus kWh/1000 h: 1

**Tuotteen mitat ja paino**

- Kokonaiskorkeus: 59 mm
- Kokonaispituus: 59 mm
- Kokonaisleveys: 25 mm

**Mitoitusarvot**

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000

**Huolto**

- Takuu: 2 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50–60
- Halkaisija: 25 mm
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 406215
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50 to 60
- Kanta: E14

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8718699771690
- Nettopaino: 0,01 kg
- Bruttopaino: 0,02 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 2,5 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä:  
2026-08-05  
Versio: 0.158

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpimunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)