

PHILIPS

Kohdelamppu 50W
PAR16 GU10 x3

LED

2700K

355 lm

15 000 h



8718699777913



Kirkas LED-valaistus

Philipsin LED-lamput tarjoavat laadukasta valoa, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittävät energiansäästöt.

Laadukasta valoa

- Lue lisää valosta

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat halogeenispottia

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Energiansäästö jopa 80 %

Kohokohdat

Lue lisää valosta



Väriämpötila: Valolla voi olla eri väriämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä ja rauhoittavaa valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan

valonlähteen vaikutusta väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100. Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on aina vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta ja luonnollisilta.

Korvaa halogeeniheijastinlampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa ansiosta tämä nykyaikainen LED-kapseli on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteisille halogeenispottilampuille.

Energiansäästö jopa 80 %



Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä valon laadusta tinkimättä. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 80 %, kun hehku- tai halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: GU10
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 355 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 77

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699777913
- Tilauuskoodi: 871869977791300
- Tuotteen nimi: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 3PF/8-DISC

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 50
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 4,6
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 54 mm
- Kokonaispituus: 54 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

Mitoitusarvot

- Nimellinen huippuintensiteetti: 700

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 387358

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699777913
- Nettopaino: 0,09 kg
- Bruttopaino: 0,13 kg
- Korkeus: 14,4 cm
- Pituus: 5,1 cm
- Leveys: 10,5 cm



Julkaisupäivä:
2026-08-05
Versio: 0.172

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com