

PHILIPS

Kohdelamppu
50W PAR16 GU10

LED

2700/2500/2200K

355 lm

15 000 h



8719514307780



Yksi lamppu, valitsemasi kytkin ja kolme valaistusasetusta

Luo täydellinen tunnelmavalistus tilanteeseen kuin tilanteeseen. Philipsin SceneSwitch LED -lamppujen avulla voit muuttaa valaistuksen helposti kirkkaasta luonnolliseksi ja kodikkaan lämpimäksi. Tämä onnistuu nykyisellä kytkimelläsi.

Laadukasta valoa

- Valoa kaikkialle

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Palauta lampun tehdasasetukset
- Himmennintä tai lisäasennuksia ei tarvita
- Lamppu muistaa viimeisimmän valoasetuksesi

Kohokohdat

Valoa kaikkialle

Innovatiivisen, mutta vintage-tyyppisen, muotoilunsa ansiosta tämä LED-lamppu ei aiheuta varjoja valokeilan reunalle ja luonnollisen valkoinen valo pääsee kaikkialle.

SceneSwitchin nollaus



Jos käytössäsi on useita synkronoimattomia lamppuja, voit palauttaa tehdasasetukset kytkemällä valot päälle ja sammuttamalla ne välittömästi.

Plug and Play



Himmennintä tai lisäasennuksia ei tarvita. Tämä lamppu ei sovellu käytettäväksi himmentimien kanssa. Jos lamppua käytetään himmentimessä, aseta himmentimen kirkkaus 100-prosenttiseksi.

Automaattinen SceneSwitch-muistitoiminto



SceneSwitch-lamput on sisäänrakennettu muistisiru, joka tallentaa viimeisimmän valoasetuksesi, kun valo on sammutettuna vähintään 6 sekunnin ajan. Jos et vaihtelee valoasetuksiasi usein, lempiasetuksesi on aina valmiina, kun kytket lampun uudelleen päälle.

Tekniset tiedot

General

- Soveltuu korostusvalaistukseen: Kyllä

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: GU10
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Takuu

- Takuuaika: 2 vuotta

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2200–2500–2700 K
- Valovirta: 355 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5
- Värikoodi: 827-825-822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Värilämpötila (nim.): 2200, 2500, 2700
- Valovirta: 355 lm
- Stroboskoopin ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 73,00

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: SceneSwitch, WarmGlow

Muut ominaisuudet

- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514307780
- Tilauskoodi: 871951430778000
- Tuotteen nimi: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.5

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 50
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 4,8
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 54 mm
- Kokonaispituus: 54 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000
- Nimellinen huippuintensiteetti: 600

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Halkaisija: 50 mm
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1825225
- Vuon mittauksen viitearvo: Narrow Cone
- Himmennettävä: Ei
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50 to 60
- Kanta: GU10

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514307780
- Nettopaino: 0,05 kg
- Bruttopaino: 0,07 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä:
2026-08-05
Versio: 0.368

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpittynus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com