

PHILIPS

Älykäs LED-
filamenttilamppu G95,
E27-kanta, 806 lm

Smart LED

Koristeellinen lamppu

Säädettävä valkoinen valo

Tehokas himmennys

Ohjaus WiZ-sovelluksella tai
äänellä

8719514372184



Tee kodin valaistuksesta älykkäämpää

Tässä lampussa yhdistyvät klassinen tyyli ja älyvalaistusominaisuudet. Se on tyylikäs lisäys joka huoneeseen. Klassinen lamppu kiinnittää katseen ja lisää huoneeseen tunnelmaa myös silloin, kun valot ovat sammutettuina. Valkoisen valon sävyä voi vaihtaa viileän virkistävästä pehmeän rentouttavaan.

Älykäs ohjaus

- Connected by WiZ
- Älykäs ohjaus

Älykkäät ominaisuudet

- SpaceSense-liikkeentunnistus
- Älykkäät automaatiot

Valaisutilat


- Sisustuslamppu

Kohokohdat

Connected by WiZ

Ohjaa valojesi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennolla käyttämällä kodin virtuaaliavustajaa. Yhteensopiva Alexan ja Google Homen kanssa.

Älykäs ohjaus



Ohjaa valojesi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennolla älykkään kodin virtuaaliavustajan kautta; yhteensopiva Alexan ja Google Homen kanssa.

SpaceSense-liikkeen tunnistus



Integroidun SpaceSense-teknologian avulla voit käyttää valojesi liiketunnistimia, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

Älykkäät automaatiot



Ajasta valot toimimaan rutiiniesi mukaan, syttymään automaattisesti aamulla tai sammumaan, kun kukaan ei ole kotona.

Sisustuslamppu



Näkyvä hehkulanka on lampun koristeellinen kiintopiste, joka luo huoneeseen tunnelmaa myös silloin, kun valot ovat sammutettuina.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: G95
- Pistoike: E27
- Lasin tyyppi: Kirkas
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Paino: 0,07 kg

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värilämpötila: 2700–6500 K
- Valon väriluokka: Säädettävä valkoinen
- Valovirta: 806 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 115

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 43 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514372184
- Tilauskoodi: 871951437218400
- Tuotteen nimi: PHI WFB 60W G95 E27 927-65 CL 1PF/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 60
- Energiatlehokkuusmerkintä (EEL): E
- Teho: 7
- Energiankulutus kWh/1000 h: 7

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 14,2 mm
- Kokonaispituus: 14,2 mm
- Kokonaisleveys: 9,5 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000
- Valovirran mitoitusarvo: 806 lm
- Nimellisteho: 7

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1901139
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514372184
- Nettopaino: 0,07 kg
- Bruttopaino: 0,14 kg
- Korkeus: 18,5 cm
- Pituus: 10,5 cm
- Leveys: 10,5 cm

