

PHILIPS

Heijastinlamppu
100W PAR38 E27

LED

2700K

1 000 lm

25 000 h

Himmennys



8719514443280



Kestävä ja kirkas LED- korostusvalaistus

Suunnattavassa LED-kohdelampussa on himmennettävä lämpimän valkoinen valo, joten se sopii täydellisesti korvaamaan perinteiset heijastinlamput.

Laadukasta valoa

- Lue lisää valosta

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat halogeeniheijastinlamppua

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen korostusvalaistukseen

Kohokohdat

Lue lisää valosta



Väriämpötila: Valolla voi olla eri väriämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä ja rauhoittavaa valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan valonlähteen vaikutusta väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100.

Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on aina vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta ja luonnollisilta.

Korvaa halogeenispotin



Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa ansiosta tämä nykyaikainen LED-heijastinlamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteisille halogeeniheijastinlamppuille.

Täydellinen korostusvalaistukseen



Tätä nykyaikaista kapeakulmaista lamppua (25 astetta), jossa on suunnattu valonlähtö ja LED-heijastin, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti upotettaviin valaisimiin, kiskovalaisimiin sekä keittiöiden, keittiösaarekkeiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 25
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 1000 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 927 | CCT of 2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 76

Yleistä

- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514443280
- Tilauskoodi: 871951444328000
- Tuotteen nimi: LED Classic 100W PAR38 WW 25D D 1PF/4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 100
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 13
- Energiankulutus kWh/1000 h: 13

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 134 mm
- Kokonaispituus: 134 mm
- Kokonaisleveys: 122 mm

Mitoitusarvot

- Nimellinen huippuintensiteetti: 4800

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1121745

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514443280
- Nettopaino: 0,3 kg
- Bruttopaino: 0,49 kg
- Korkeus: 18,2 cm
- Pituus: 13 cm
- Leveys: 13 cm



Julkaisupäivä:
2026-08-05
Versio: 0.321

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com