

PHILIPS

Hat pöytävalaisin

Työpöytävalaisimet

3 000/4 000/5 700 K

Valkoinen

Himmennettävä

8719514443778



Silmillesi sopiva LED- valo

Philips pöytävalaisimessa on vankka muotoilu ja optimaalinen suorituskyky. Se valaisee kaikki kodin tilat laadukkaalla, tehokkaalla valolla. Silmillesi sopiva valaistus lisää viihtyvyyttä.

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmillesi sopivaa valoa

Kohokohdat

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät paljon aikaa sisätiloissa, joten kodin oikeanlainen valaistus on tärkeää. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit

muun muassa välkynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota

silmille sopivaa valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suorakulmio

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei säädetävissä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värilämpötila: 2700–4000–6500 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 161

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Työpöytävalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 900 mA

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,37 kg
- Kokonaiskorkeus: 390 mm
- Kokonaispituus: 155 mm
- Kokonaisleveys: 94 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 80
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Säädetty valkoinen valo
- Verkkovirta: 5 V
- Akun/pariston tyyppi: INR18650
- Himmennettävä valaisin: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 4.5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite

Polttimo

- Päivitetty ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514443778
- Nettopaino: 0,37 kg
- Bruttopaino: 0,44 kg
- Korkeus: 26,6 cm
- Pituus: 10 cm
- Leveys: 10 cm



Julkaisupäivä:
2026-08-05
Versio: 0.424

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com