

PHILIPS

Älykäs RGB-filamenttilamppu, G95, E27-kanta, 470 lm

Smart LED


Koristeellinen lamppu

Miljoonia värejä

Säädettävä valkoinen valo

Ohjaus sovelluksella tai äänellä

8720169165793



Tee kodin valaistuksesta älykkäämpää

Tässä lampussa yhdistyvät klassinen tyyli ja älyvalaistusominaisuudet. Se on tyylikäs lisäys joka huoneeseen. Lampun hehkulankaa muistuttava yksityiskohta lisää huoneeseen lämmintä tunnelmaa myös silloin, kun lamppu on sammutettuna. Aseta lamppu toistamaan jotain valaistusasetusta, kuten Fireplace tai Ocean, ja luo tunnelmaa välittömästi.

Älykäs ohjaus

- Connected by WiZ
- Älykäs ohjaus

Älykkäät ominaisuudet

- SpaceSense-liikkeentunnistus

Valaisutilat


- Miljoonia värejä
- Sisustuslamppu

Kohokohdat

Connected by WiZ

Ohjaa valojesi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennoilla käyttämällä kodin virtuaaliavustajaa. Yhteensopiva Alexan ja Google Homen kanssa.

Älykäs ohjaus



Ohjaa valojesi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennoilla älykkään kodin virtuaaliavustajan kautta; yhteensopiva Alexan ja Google Homen kanssa.

SpaceSense-liikkeen tunnistus



Integroidun SpaceSense-tekniikan avulla voit käyttää valojesi liiketunnistimia, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

Miljoonia värejä



Valitse valon väri väripaletista tai aseta valmis valaistusasetus, kuten Fireplace tai Ocean, ja luo upeaa tunnelmaa sekunneissa.

Sisustuslamppu



Näkyvä hehkulanka on lampun koristeellinen kiintopiste, joka luo huoneeseen tunnelmaa myös silloin, kun valot ovat sammutettuina.

Tekniset tiedot

Polttimen ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: G95
- Pisto: E27
- Lasin tyyppi: Kirkas
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimen mitat

- Paino: 0,065 kg

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2200–6500 K
- Valon väriluokka: Koko väriasteikko
- Valovirta: 470 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 74

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 47 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169165793
- Tilauskoodi: 872016916579300
- Tuotteen nimi: PHI WFB 40W G95 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 40
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): G
- Teho: 6,3
- Energiankulutus kWh/1000 h: 7

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 14,2 mm
- Kokonaispituus: 14,2 mm
- Kokonaisleveys: 9,5 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000
- Valovirran mitoitusarvo: 470 lm
- Nimellisteho: 6.3

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1901107
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169165793
- Nettopaino: 0,07 kg
- Bruttopaino: 0,14 kg
- Korkeus: 18,5 cm
- Pituus: 10,5 cm
- Leveys: 10,5 cm

