

PHILIPS

Hehkulankalamppu,
meripihkankeltainen 40W
ST64 E27

LED


1800K

470 lm

15 000 h



8720169191235



Tyylikäs ulkonäkö

Uusi Deco-valikoima muuntaa kotisi täydellisellä lämpimän valkoisella valolla luoden tyylikkään tunnelman.

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset valoputket – käyttöikä jopa 15 vuotta
- Säästää jopa 90 % energiaa

Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

- Vintage-tyylinen LED

Kohokohdat

Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää valoputkien vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Säästää jopa 90 % energiaa



Nauti LED-teknologian tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 90 %, kun hehku- ja halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Vintage (2 000 K ja 2 200 K)

Kuvittele, että saisit sekä perinteisen valaistuksen vintage-ilmeen että LED-valaistuksen edut. Philips Vintage - LED-hehkulankalamppujen avulla saat rakastamasi klassisen ilmeen ja haluamasi energiatehokkuuden. Antaa vintage-hehkulampun perinteisen värin ja hehkun. Kirkas kullanruskea lasilamppu, messinkipintainen kanta ja LED-hehkulangan retrotyyli tuovat kotisi sisustusvalaistukseen vintage-ilmettä. Kierteinen hehkulanka luo kodikkaan ja lämpimän tunnelman.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoike: E27
- Lampun pinta: Amber
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 1800 K
- Valovirta: 470 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti
- Värikoodi: 818 | CCT of 1800K
- Valotehokkuus (nimellinen): 67

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Koristeellinen

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169191235
- Tilauskoodi: 872016919123500
- Tuotteen nimi: LEd ST64 40W 1800K
E27 NDSRT Amber 1PF

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 230 V
- Tehon vastaavuus: 40
- Teho: 7
- Energiankulutus kWh/1000 h: 7

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 140 mm
- Kokonaispituus: 140 mm
- Kokonaisleveys: 64 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Lampputeknologia: LED

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169191235
- Nettopaino: 0,04 kg
- Bruttopaino: 0,07 kg
- Korkeus: 17,7 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 7,5 cm



Julkaisupäivä:
2026-08-05
Versio: 0.422

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com