

PHILIPS

Lasinen LED-älylamppu,
GU10, 345 lm, 3 kpl

Smart LED

Säädettävä valkoinen valo

Tehokas himmennys

Älykkäät automaatiot

Ohjaus sovelluksella tai
puhekomennoin

8720169296701



Tee kodin valaistuksesta älykkäämpää

Tämä älykäs kohdelamppu tekee kodin valaistuksesta kätevämpää. Voit säätää valkoista valoa viileistä, keskittymistä tukevista sävyistä rentouttavan lämpimään valoon (2 700–6 500 K). Valitse täydellinen kirkkaustaso himmentämällä täydestä kirkkaudesta aina 1 %:iin. Automaatioiden ansiosta valon voi mukauttaa rutiineihin sopivaksi.

Älykäs ohjaus

- Connected by WiZ
- Älykäs ohjaus

Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

Valaisutilat


- Säädettävä valkoinen valo
- Tehokas himmennys

Kohokohdat

Connected by WiZ

Ohjaa valojasi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennolla käyttämällä kodin virtuaaliavustajaa. Yhteensopiva Alexan ja Google Homen kanssa.

Älykäs ohjaus



Ohjaa valojasi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennolla älykkään kodin virtuaaliavustajan kautta; yhteensopiva Alexan ja Google Homen kanssa.

Matter-sertifioitu



Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

Säädettävä valkoinen valo



Valitse viileitä, sinertäviä sävyjä, kun haluat keskittyä, ja lämpimiä sävyjä illalla rentoutumista varten (Väriämpötila: 2 200 – 6 500 K).

Tehokas himmennys



Himmennä valo tasaisesti täydestä kirkkaudesta 1 %:iin. Saat joka käyttötarpeeseen sopivan kirkkaustason.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: PAR16
- Pisto: GU10
- Lasin tyyppi: Kirkas
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Paino: 0,05 kg

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värilämpötila: 2700–6500 K
- Valon väriluokka: Koko väriasteikko
- Valovirta: 345 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 73

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 40 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169296701
- Tilauskoodi: 872016929670100
- Tuotteen nimi: PHI WFB 50W GU10 GLASS 927-65 TW 3CT/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.48
- Jännite: AC 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 50
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 4,7
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 5,5 mm
- Kokonaispituus: 5,5 mm
- Kokonaisleveys: 5 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000
- Valovirran mitoitusarvo: 345 lm
- Nimellinen huippuintensiteetti: 550
- Nimellisteho: 4.7

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1877833
- Vuon mittauksen viitearvo: Narrow Cone

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169296701
- Nettopaino: 0,15 kg
- Bruttopaino: 0,25 kg
- Korkeus: 14,4 cm
- Pituus: 7,1 cm
- Leveys: 18,5 cm

