

PHILIPS

Interrupteur intelligent,
commandes pratiques, gradation,
batterie rechargeable

Accessoire Smart

Boutons personnalisables

Fixable au mur et à distance

Fonctionne sans Wi-Fi



8721103136039



Interrup. All-In-One

Contrôlez votre éclairage sans effort grâce à un interrupteur intelligent élégant doté d'un contrôle rotatif fluide pour marche/arrêt et atténuation, avec deux boutons programmables pour accéder à vos modes d'éclairage préférés. Personnalisez les boutons de l'application WiZ pour créer des raccourcis personnalisés, puis fixez la base compacte au mur ou détachez le cadran magnétique pour un contrôle portable et sans fil à chaque instant. L'interrupteur communique directement avec vos lumières et fonctionne de manière fiable même sans Wi-Fi. L'anneau LED subtil indique quand les lumières sont allumées ou quand la batterie rechargeable USB doit être rechargée. Facile à configurer via l'application WiZ et entièrement compatible avec les produits Connected by WiZ.

Facile à installer

- Installation ultra-simple

Contrôle intelligent


- Grande portée
- Connecté by WiZ
- Scénarios personnalisables

Design

- Des contrôles pratiques

Points forts

Installation ultra-simple



Téléchargez l'application WiZ, connectez votre appareil à l'alimentation, puis à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez commencer à l'utiliser !

Connecté by WiZ

Contrôlez vos lampes avec l'application WiZ, des accessoires ou des commandes vocales via l'assistant de maison connectée ; compatible avec Alexa et Google Home.

Scénarios personnalisables



Pour plus de commodité, personnalisez 4 scènes d'éclairage dans l'application WiZ. Choisissez l'ambiance parfaite grâce à un appui court ou long.

Grande portée



Contrôlez vos luminaires et vos appareils dans un rayon de 15 mètres dans un environnement intérieur normal avec des cloisons et des murs.

Des contrôles pratiques



Montez la base n'importe où et détachez la télécommande pour commander l'éclairage sans fil.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

Options/accessoires inclus

- Piles fournies: Oui
- Distance de commande: 15 m

Consommation électrique

- Tension: 5 V

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,1 kg
- Longueur de découpe: 86 cm
- Largeur de découpe: 86 cm
- Hauteur totale: 2,49 mm
- Longueur totale: 8,6 mm
- Largeur totale: 8,6 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Type batterie: LP402030
- Code IP: IP20
- Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité

Compatibilités

- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103136039
- Poids net: 0,1 kg
- Poids brut: 0,14 kg
- Hauteur: 13,7 cm
- Longueur: 6,1 cm
- Largeur: 10,6 cm



Date de publication:
2026-08-05
Version: 0.174

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com