

PHILIPS

Lampe à poser
mobile

LED intelligent

Deux zones

Millions de couleurs

Blanc réglable

8721103160744



Donnez vie à votre éclairage

Choisissez n'importe quelle couleur dans la palette ou profitez de modes dynamiques prédéfinis comme Cheminée ou Océan, avec des zones de lumière doubles pouvant afficher deux couleurs simultanément. Affinez votre ambiance avec une lumière blanche réglable, allant de tons froids et nets pour plus de concentration à des teintes chaudes et relaxantes (2 200K–6 500K). Conçue pour être portable, elle possède une batterie rechargeable et une poignée à sangle pratique.

Contrôle intelligent

- Commandes intuitives

Fonctionnalités intelligentes

- Détection de mouvement SpaceSense

Appareils intelligents

- Certifié Matter

Modes lumineux

- Lumière multicolore
- Toujours le bon éclairage
- Deux couleurs

8721103160744

Design

- Donnez vie à votre éclairage


Points forts

Commandes intuitives



Allumez et éteignez la lumière, réglez son intensité et sélectionnez vos 4 modes d'éclairage préférés à l'aide de l'écran tactile.

Lumière multicolore




Créez l'ambiance grâce à des millions de couleurs éclatantes ou utilisez l'un des modes d'éclairage prédéfinis.

Donnez vie à votre éclairage



Compact et rechargeable, à emporter partout avec vous.

Détection de mouvement SpaceSense



Grâce à la technologie SpaceSense intégrée, transformez vos lampes en détecteurs de mouvement qui s'allument automatiquement lorsque vous entrez dans la pièce : deux lampes ou appareils connectés via WiZ suffisent.

Toujours le bon éclairage



Réveillez-vous en pleine forme grâce à des teintes dynamiques ou créez une ambiance douillette avec une lumière plus douce.

Certifié Matter



Contrôlez à votre guise grâce à votre assistant vocal préféré ; compatible Matter pour une intégration transparente avec Alexa, Google Home et Apple Home.

Deux couleurs



Capable d'afficher deux couleurs différentes en même temps.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50.000
- Durée de vie nominale: 25.000

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Oui
- LED intégrée: Oui
- Avec interrupteur On/Off sur le câble: Non
- Télécommande incluse: Non
- Énergie solaire: Non
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temps de chauffe à 60 %: <2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 29

Divers

- Conçu spécialement pour: Ambiance
- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 90 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.6
- Tension: 220-240 V

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,65 kg
- Hauteur totale: 19,3 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Diamètre: 116 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 400
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière colorée et blanche (RGBW)
- Puissance de l'ampoule incluse: 13.5
- Code IP: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Oui

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Fonctionnalité Matter: Via des hubs tiers (Wi-Fi)

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103160744
- Poids net: 0,65 kg
- Poids brut: 1,03 kg
- Hauteur: 27,6 cm
- Longueur: 16,7 cm
- Largeur: 16,7 cm



Date de publication:
2026-08-05
Version: 0.138

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com