

PHILIPS

Ampoule à
incandescence tubulaire


Lampe tubulaire décorative
à incandescence

7 W

E14

Transparent

Variation de l'intensité
lumineuse



8711500250087



Éclairage décoratif chaleureux

Les ampoules à incandescence décoratives de Philips ont été conçues pour produire une faible intensité lumineuse (inférieure à 60 lumens) afin de créer une atmosphère chaleureuse et relaxante. Elles conviennent parfaitement aux luminaires ouverts.

Éclairage à usage spécifique

- Pour applications spécifiques

Points forts

Pour applications spécifiques



Les ampoules à incandescence à usage spécifique de Philips sont conçues pour des applications particulières. Les ampoules destinées à l'éclairage général de votre intérieur sont disponibles en versions halogènes, à économie d'énergie et LED.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Applications spéciales
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: E14
- Technologie: Incandescence
- Finition ampoule: Transparent
- Int. rég.: Oui

Dimensions de l'ampoule

- Diamètre: 17 mm
- Hauteur: 54 mm
- Largeur: 17 mm

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 1 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 0.8
- Nombre de cycles d'allumage: 4'000
- Durée de vie nominale: 1'000

Caractéristiques lumineuses

- Usage: Veilleuse
- Indice de rendu de couleur (IRC): 100
- Temp. de couleur: 2700 K
- Catégorie de couleur de lumière: Blanc chaud
- Temps d'allumage: 0 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Température de couleur corrélée (nom.): 2700
- Flux lumineux: 21 lm

Autres caractéristiques

- Marquage CE: Oui

Puissance système

- Facteur de puissance (fraction): 1

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 1
- Tension: 230-240 V
- Puissance: 7
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 7

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 1'000
- Flux lumineux nominal: 21 lm
- Puiss. nomin.: 7.0

Spécificités techniques

- Durée de vie des lampes: 1'000
- Forme: Applications spéciales
- Variation de l'intensité lumineuse: Oui
- Culot: E14

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8711500250087
- Poids net: 8 g
- Poids brut: 14 g
- Hauteur: 5.9 cm
- Longueur: 2.6 cm
- Largeur: 2.6 cm



Date de publication:
2026-08-05
Version: 0.240

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com