

PHILIPS

Ruban LED RGBIC connecté,
4 m, type C, Connected by
WiZ

LED intelligent

Effets lumineux multicolores

Modes lumineux statiques/
dynamiques

Polyvalent et découpable



8721103159625



Couleurs en fusion

Ce ruban LED RGBIC polyvalent offre des effets multicolores éblouissants : arcs-en-ciel défilants, transitions douces de couleurs, scènes dynamiques et scintillantes. Créez votre ambiance dans une pièce grâce aux modes d'éclairage statiques et dynamiques aux couleurs éclatantes. Conçu pour offrir une grande flexibilité, ce ruban peut être découpé pour s'adapter à vos espaces, l'installer facilement sur des meubles, le long des murs ou sous des placards (notez que les morceaux coupés ne peuvent pas être recollés). Facile à configurer via l'application WiZ et entièrement compatible avec les produits Connected by WiZ.

Facile à installer

- Installation on ne peut plus simple
- Facile à installer

Fonctionnalités intelligentes

- Détection de mouvement SpaceSense
- Synchronisation avec la musique

Appareils intelligents

- Certifié Matter

Modes lumineux

- Lumière multicolore
- Couleur éclatante

Points forts

Installation on ne peut plus simple




1. Téléchargez l'application WiZ2.
Allumez votre lampe3. Connectez votre lampe au Wi-Fi

Facile à installer



Pliez et découpez pour l'adapter, puis utilisez le support adhésif double face et les accessoires de fixation pour le maintenir en place.

Détection de mouvement SpaceSense



Grâce à la technologie SpaceSense intégrée, transformez vos lampes en détecteurs de mouvement qui s'allument automatiquement lorsque vous entrez dans la pièce : deux lampes ou appareils connectés via WiZ suffisent.

Synchronisation avec la musique




Suivez le rythme avec Music Sync. Synchronisez facilement vos lampes avec vos morceaux préférés à l'aide du microphone de votre smartphone.

Certifié Matter



Contrôlez à votre guise grâce à votre assistant vocal préféré ; compatible Matter pour une intégration transparente avec Alexa, Google Home et Apple Home.

Lumière multicolore



Ce ruban lumineux peut produire plusieurs couleurs à la fois pour des effets lumineux multicolores éblouissants, tels que des arcs-en-ciel et des scintillements.

Couleur éclatante



Choisissez parmi des millions de couleurs éclatantes pour créer un éclairage d'ambiance adapté à toutes les humeurs.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Options/accessoires inclus

- Choisissez votre couleur: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Non
- LED intégrée: Oui
- Avec interrupteur On/Off sur le câble: Oui
- Adaptateur secteur inclus: Oui
- Télécommande incluse: Non
- Énergie solaire: Non
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 80
- Temp. de couleur: 2700/6500
- Temps de chauffe à 60 %: < 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 95

Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Séjour, Chambre d'enfant, Salle de divertissement

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 75 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 10,2
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 11

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,18 kg
- Hauteur totale: 0,21 mm
- Longueur totale: 400 mm
- Largeur totale: 1 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Rendement en lumen total de l'éclairage: NA
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Gradient coloré (RGBIC)
- Puissance de l'ampoule incluse: 12
- Code IP: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Oui

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Fonctionnalité Matter: Via des hubs tiers (Wi-Fi)

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103159625
- Poids net: 0,18 kg
- Poids brut: 0,27 kg
- Hauteur: 16,7 cm
- Longueur: 8,2 cm
- Largeur: 13,9 cm



Date de publication:
2026-08-05
Version: 0.230

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com