

# PHILIPS

Bustan fali lámpa 9  
W

myGarden

4000 K

Antracit

Vízálló



16484/93/P3



## Mindig világosságra érhet haza

A gyönyörű L alakú Philips Bustan fali lámpa prémium minőségű antracitszürke alumíniumból készül. Élénk szírt LED-fényt sugároz a falra, és beépített mozgásérzékelője automatikusan bekapcsolja, ha valaki közeledik.

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Energiatakarékos
- Kiváló minőségű LED-világítás

### Vigyen stílust kertjébe

- Kiváló minőségű alumínium és kiváló szintetikus anyagok

### Speciális lámpa szabadtéri használatra

- Kompatibilis a falba épített fényerő-szabályozókkal
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

### Különleges jellemzők

- Mozcásérzékelő a kényelem és biztonság érdekében
- Időjárásálló
- Hosszú, akár 30 évnyi élettartam

# Fénypontok

## Energiatakarékos



Ez a Philips lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

### Kiváló minőségű LED-világítás

Ennek a Philips lámpának a LED-izzója a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

### Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű öntött alumíniumból és kiváló szintetikus anyagokból készült.

### Kompatibilis a falba épített fényerő-szabályozókkal



Állítsa be Philips lámpájának fényerejét egy falba épített fényerő-szabályozóval (nem tartozék), hogy hangulatot teremtsen, kiemlje otthona egy részét, vagy bármilyen más céllal.

## 5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

### Tartozék mozgásérzékelővel



A mozgásérzékelő gondoskodik arról, hogy hazatértekor Önt fény üdvözzölje, vagy tudassa Önnel, ha vendége érkezik. Amikor az érzékelő érzékeli a mozgást, a lámpa automatikusan bekapcsol.

## Időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

### Hosszú élettartam (30 év)



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az integrált LED-ek által a Philips LED-lámpák hosszú, akár 30 000 órás használatot is lehetővé tesznek (ami 3 órás napi átlagos használat esetében 30 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Hihetetlenül kellemes az a tudat, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem fényforrás cserét nem igényel.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Fém

## Tartósság

- Névleges élettartam: 30 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozcásérzékelő: Igen

## Kert

- Kert: Kert és terasz

## A fény jellemzői

- Színhőmérséklet: 4000 K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 105

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Vízálló

## Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 9

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,575 kg
- Teljes magasság: 92 mm
- Teljes hossz: 220 mm
- Teljes szélesség: 78 mm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 44
- A lámpa teljes fényárama: 1000 lm
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Hideg fehér fény
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- A mellékelt fényforrás energiaszálya: F
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 2

## A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

## A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718696161357
- Nettó tömeg: 0,57 kg
- Bruttó tömeg: 0,65 kg
- Magasság: 22,5 cm
- Hosszúság: 8,5 cm
- Szélesség: 9,9 cm



Kiadás dátuma:  
2026-08-05  
Verzió: 0.471

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselőt vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)