

PHILIPS

Cistus fali lámpa 4,5 W

myGarden

2700 K

Inox

Vízálló



17358/47/PO



Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertet

A rozsdamentes acél Philips Cistus LED-es fali lámpa stílust és magabiztos erőt kölcsönöz a falnak. A csinos, négyszögletes lámpa csodálatos meleg fehér LED-es fényt sugároz felfelé és lefelé, és a falfelületet elárasztja fénnel.



Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Energiatakarékos
- Kiváló minőségű LED-világítás

Vigyen stílust kertjébe

- Kiváló minőségű rozsdamentes acél és kiváló szintetikus anyagok

Speciális lámpa szabadtéri használatra

- Kompatibilis a falba épített fényerő-szabályozókkal
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

Különleges jellemzők

- Könnyű beállítás
- Időjárásálló
- Hosszú élettartam

Fénypontok

Energiatakarékos



Ez a Philips lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

Kiváló minőségű LED-világítás

Ennek a Philips lámpának a LED-izzója a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű rozsdamentes acélból és kiváló szintetikus anyagokból készült.

Kompatibilis a falba épített fényerő-szabályozókkal



Állítsa be Philips lámpájának fényerejét egy falba épített fényerő-szabályozóval (nem tartozék), hogy hangulatot teremtsen, kiemlje otthona egy részét, vagy bármilyen más céllal.

5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

Könnyű beállítás



A lámpatest felszerelése időnként nehézkes lehet. A Philips kültéri lámpák kialakításakor azonban arra törekedtünk, hogy megkönnyítsük a dolgát. A könnyű felszerelés érdekében a termékhez egy torx kulcsot mellékelünk.

Időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

Hosszú élettartam



A Philips LED fényforrások élettartama átlagosan akár 25 000 óra is lehet (ami átlagosan 25 évnek felel meg 3 óra/nap átlagos használat és legalább 13 000 be- és kikapcsolási ciklus mellett).

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Rozsdamentes acél
- Anyag: Fém

Tartósság

- Névleges élettartam: 25 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen

Kert

- Kert: Kert és terasz

A fény jellemzői

- Színhőmérséklet: 2700 K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 128

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Vízálló

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 4,5

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,689 kg
- Teljes magasság: 140 mm
- Teljes hossz: 109 mm
- Teljes szélesség: 117 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 35
- A lámpa teljes fényárama: 1000 lm
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- A mellékelt fényforrás energiaszála: F
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 2

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718696159422
- Nettó tömeg: 0,69 kg
- Bruttó tömeg: 0,76 kg
- Magasság: 15,6 cm
- Hosszúság: 11,6 cm
- Szélesség: 12,6 cm



Kiadás dátuma:
2026-08-05
Verzió: 0.520

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com