

PHILIPS

Peking fali lámpa 60 W
E27, fényforrás nélkül

Fényforrás nélkül

Fekete

Vízálló

17473/30/PN



A bejárat automatikus megvilágítása

Vigye ki az antik stílust a szabadterre a Philips fekete alumínium fali lámpájával! Az üvegdiffúzor és a retró kialakítás olyan hangulatot teremt, amely tökéletesen illik egyéni stílusához. Beépített fényérzékelője automatikusan bekapcsolja, amikor beesteledik.

Vigyen stílust kertjébe

- Válasszon kültéri fali lámpát

Legyen egységes stílusa kültéren

- Kültéri használatra tervezve – IP44 szinten vízálló

Szabadtéri használatra

- Kiváló minőségű alumínium és valódi üveg

Különleges jellemzők

- Egyszerű beállítás minden felhasználási formához

Érezze magát üdvözölve otthon fényekkel

- Egyedi nappali/éjszakai funkció

Vigyen stílust kertjébe fényekkel

- Dekoratív kültéri világítás
- Válassza a hagyományos stílushoz

Fénypontok

Válasszon kültéri fali lámpát

Hozza ki a legtöbbet a kültéri helyszínből ezzel a fali lámpával, amely tökéletes a bejárati ajtó melletti területre vagy a terasz falaira.

Szabadtéri használatra tervezve

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. Ez a kültéri lámpa IP44 szintet ért el, ami azt jelenti, hogy védett a ráfröccsenő víz ellen. Ennek okán ezt a termékünket gyakran választják általános kültéri használatra, melyre ideális.

Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjjelre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű sajtolt alumíniumból és valódi üvegből készült.

Egyszerű beállítás

Egyedi nappali/éjszakai funkció



A nappali/éjszakai funkciónak köszönhetően ez a kültéri lámpa automatikusan átvált, amikor kint besötétedik. Ezt az egyedülálló funkciót hosszú nyári estéken vagy biztonsági célokra használhatja fel.

Dekoratív kültéri világítás

A kültéri világítás még szebbé teheti a kertet vagy egyéb kültéri helyszínt, megvilágítva a szemet gyönyörködtető részeket, stílusos fényt szolgáltatva a járdaösvényeknek, illetve tökéletes hangulatot teremthet a barátokkal és családtagokkal eltöltött különleges estékhez. Ezért hozta létre a Philips a myGarden termékcsaládot, mely a stílust és praktikumot ötvöző, lenyűgözően mutatós kültéri lámpák választékát kínálja, így Ön saját stílusában hozhatja ki a kültéri helyszínekből a lehető legtöbbet.

Válassza a hagyományos stílushoz

Ez az Európában tervezett lámpa egyedülálló vonalvezetésével segít a hagyományos stílusú kültéri helyszín kialakításában.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Üveg, Alumínium

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Nem
- Mozcásérzékelő: Igen

Kert

- Kert: Kert és terasz

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Classic
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,135 kg
- Teljes magasság: 370 mm
- Teljes hossz: 175 mm
- Teljes szélesség: 220 mm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényforrás típusa: LED
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz, Feszültség: 220–240 V
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 1

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696176740
- Nettó tömeg: 0,96 kg
- Bruttó tömeg: 1,16 kg
- Magasság: 26 cm
- Hosszúság: 15,5 cm
- Szélesség: 21 cm



Kiadás dátuma:
2026-08-05
Verzió: 0.443

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselőletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezenek alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com