

PHILIPS

Canaval mennyezeti
lámpa, 18 W

Mennyezeti lámpák

2700 K

Fehér

Fényerő-
szabályozható; SceneSwitch



32809/31/P0



Egyetlen lámpatest. Az Ön villanykapcsolója. Három beállítás.

A Philips Cavanal LED-es mennyezeti lámpa klasszikus fehér lámpatest, amely bármilyen belső térbe jól illeszkedik, ahol energiahatékony, kiváló minőségű és tartós fényre van szükség. Válassza ki a fokozatos fényerőszabályozással a kívánt fényerőt a különböző hangulatokhoz otthonában.

Egyszerű használat

- A sima felületnek köszönhetően egyszerű tisztítás

Fényhatás

- Egyenletes fényeloszlás

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú, akár 15 évnyi élettartam

Korszerű LED-jelzőfény

- Magas fényerő

Energiatakarékos

- Integrált LED, a rendszer részeként
- 80%-os energiamegtakarítás

Fénypontok

Egyszerű karbantartás



Egyenletes fényeloszlás



Hosszú élettartam



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az integrált LED-ek által a Philips LED-lámpák hosszú, akár 15 000 órás használatot is lehetővé tesznek (ami 3 órás napi átlagos használat esetében 15 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Hihetetlenül kellemes gondolat, ha tudja, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem fényforráscserét nem igényel.

Magas fényerő

Kiváló minőségű fény, nagy fényerővel. A fényforrás 40°-os szögben sugározza a fényt, ami tökéletes a spotlámpás megvilágításhoz.

Integrált LED-es fényforrás



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az integrált LED-es fényforrásnak köszönhetően biztos lehet abban, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem cserét nem igényel.

80%-os energiamegtakarítás



Akár 80%-os energiamegtakarítás a hagyományos izzós világításhoz képest.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Igen

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 100

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Étkező, Garázs, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható, SceneSwitch

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 150 mA

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,66 kg
- Teljes magasság: 67 mm
- Teljes hossz: 350 mm
- Teljes szélesség: 350 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 350 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1800
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718696169285
- Nettó tömeg: 0,66 kg
- Bruttó tömeg: 0,92 kg
- Magasság: 38,8 cm
- Hosszúság: 7,4 cm
- Szélesség: 38,7 cm



Kiadás dátuma:
2026-08-05
Verzió: 0.949

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com