

PHILIPS

Runner mennyezeti/
fali spotlámpa, 2 spot

Mennyezeti/fali
spotlábok

Fényforrás nélkül

Fehér



53092/31/12



Kiváló minőségű spotlámpa fényforrás nélkül

Ez az ipari stílusú kettős spotlámpa kicsi, karcsú és egyszerű kialakításánál fogva tökéletesen illik bármilyen modern beltérbe. A fehér színű alumíniumház kitűnő kiegészítője a fényforrásnak. Forgó lámpatestként lenyűgöző dekorációs elem.

Kiváló kialakításával optimális fényhatás érhető el

- Az állítható spotfej maximális rugalmasságot biztosít



Fénypontok

Egyszerűen beállítható spotfej

Állítható feje oda irányítja a fényt, ahol Önnek a legnagyobb szüksége van rá.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Nem

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém
- Ház színe: Fehér

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Határozott fénysugár: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Nem
- A terméket karnyújtással nem elérhető helyre szerelje: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoza, Étkező, Nappali, Otthoni iroda, Folyosó
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti/fali spotlámpák
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,825 kg
- Magasság: 10,9 cm
- Hosszúság: 30,5 cm
- Szélesség: 9,0 cm
- Teljes magasság: 109 mm
- Teljes hossz: 305 mm
- Teljes szélesség: 90 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: No bulb included
- Fényforrás típusa: LED
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- A lámpa a következő energiasztályú izzóval/izzókkal kompatibilis:: A++ – E
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 20W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 20
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen
- Por és víz elleni védelem kódja: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett
- A fényforrások száma: 2
- IEC védelmi osztály: I. biztonsági osztály

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718291487944
- Nettó tömeg: 0,83 kg
- Bruttó tömeg: 0,95 kg
- Magasság: 31,6 cm
- Hosszúság: 10,2 cm
- Szélesség: 10,9 cm



Kiadás dátuma:
2026-08-05
Verzió: 0.531

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com