

PHILIPS

Fényforrás 60 W
A19 E27

LED

4000 K

806 lm

15000 óra



8718699782719



Dusk to Dawn

A Philips LED Dusk to Dawn fényforrást arra terveztük, hogy több energiát takarítson meg, mint a hagyományos LED, mivel a napfény erősségének megfelelően kapcsol be és ki, így biztonságos világítást biztosít éjszaka, napfényben pedig nem működik.

Több, mint egyszerű világítás

- Beépített automatikus be- és kikapcsoló fényérzékelő

Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világításra tervezve

- Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel

Fénypontok

Alkonykapcsoló



A beépített automatikus fényérzékelővel rendelkező fényforrás

sötétedéskor automatikusan bekapcsol, napkeltével pedig kikapcsol.

Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel



Közismert tény, hogy az erős fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítást hozhat otthonába, amely kíméli a szemet, és megteremti a lakótér tökéletes hangulatát.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: – 20 és 45 °C között
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

Garancia

- Jótállási idő: 2 év

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Névleges fényáram: 806 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Színkód: 840 | CCT of 4000K
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 4000
- Fényáram: 806 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 124,00

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Egyéb jellemzők

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

Csomagolási információk

- EAN: 8718699782719
- EOC: 871869978271900
- Termék megnevezése: LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

Energiaellátás

- Teljesítménytényező (tört): 0.7

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.7
- Feszültség: 230 V
- Teljesítmény: 60
- Energiatakarékossági címke (EEL): E
- Teljesítmény: 6,5
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 7

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 114 mm
- Teljes hossz: 114 mm
- Teljes szélesség: 62 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50
- Átmérő: 62 mm
- Fényforrás típusa: LED
- IP-kód: IP20
- EPREL-regisztrációs szám: 391895
- Fényárammérési referencia: Sphere
- Szabályozható: Nem
- Villogás (PstLM): 1
- Hálózati frekvencia: 50
- Fejelés - foglalat: E27

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699782719
- Nettó tömeg: 0,03 kg
- Bruttó tömeg: 0,05 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 6,5 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:
2026-08-05
Verzió: 0.423

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com