

PHILIPS

Okos LED filament G95
fényforrás, E27 foglalatos,
806 lm

Okos LED

Dekoratív fényforrás

Állítható fehér fény

Dimmelhető

Írányítsa a WiZ alkalmazással
vagy a hangjával

8719514372184



Tegye okosabbá otthoni világítását

Ez a dekoratív LED-fényforrás az időtlen stílust fejlett okosvilágítási funkciókkal ötvözi, így minden térben kiemelkedő kiegészítő lehet. A látható szál meleg, figyelemfelkeltő fókuszpontként funkcionál, mely még kikapcsolt állapotban is javítja a helyiség hangulatát. Az állítható fehér fény segítségével könnyen válthat a hűvös, energikus tónusokról lágy és nyugtató meleg fényre.

Intelligens szabályozás

- Connected by WiZ
- Okosvezérlés

Intelligens funkciók

- SpaceSense mozgásérzékelés
- Okos automatizációk

Világítási módok


- Dekoratív fény
- Állítható fehér fény
- Alacsony dimmelés

Fénypontok

Connected by WiZ

Vezérelje a fényeket a WiZ appal, kiegészítőkkkel vagy hangutasításokkal az intelligens otthoni asszisztensen keresztül; kompatibilis az Alexával és a Google Home-mal.

Okosvezérlés



Vezérelje a lámpákat a WiZ alkalmazással, kiegészítőkkkel vagy hangutasításokkal okosotthon-asszisztensén keresztül; kompatibilis az Alexával és a Google Home-mal.

SpaceSense mozgásérzékelés



Alakítsa lámpáit mozgásérzékelővé a beépített SpaceSense technológiával, amelyek automatikusan felkapcsolnak, amikor belép a helyiségbe – ehhez mindössze két vagy több Connected by WiZ lámpára vagy eszközre van szükség.

Okos automatizációk



Állítsa be a lámpákat úgy, hogy alkalmazkodjanak a napi rutinjához: aut. bekapcsoljanak ébredéskor, vagy kikapcsoljanak, amikor senki sincs otthon, így energiát takarítanak meg.

Dekoratív fény



A látható izzószál meleg, dekoratív fókuszpontot teremt, amely akkor is kiemeli a szoba hangulatát, amikor a lámpa ki van kapcsolva.

Állítható fehér fény



Könnyedén válthat a jobb láthatóságot és összpontosítást biztosító hűvös árnyalatoktól az esti pihenéshez ideális meleg tónusokig.

Alacsony dimmelés



Fokozatmentesen szabályozhatja a fényerőt a teljes fényerőtől egészen 1%-ig, hogy mindig a megfelelő fényerőt használja.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: G95
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Átlátszó
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Igen

Fényforrás méretei

- Tömeg: 0,07 kg

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen
- Napenergia: Nem
- Színhőmérsékletet változtató szabályozható fény: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Színhőmérséklet: 2700–6500 K
- Fényszín kategóriája: Szabályozható fehér
- Névleges fényáram: 806 lm
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 115

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 43 mA

Csomagolási információk

- EAN: 8719514372184
- EOC: 871951437218400
- Termék megnevezése: PHI WFB 60W G95 E27 927-65 CL 1PF/6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: AC 220–240 V
- Teljesítmény: 60 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): E
- Teljesítmény: 7 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 7

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 14,2 mm
- Teljes hossz: 14,2 mm
- Teljes szélesség: 9,5 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000
- Névleges fényáram: 806 lm
- Névleges teljesítmény: 7 W

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 1901139
- Fényárammérési referencia: Sphere

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Igen

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Meghatározott támogatási időszak: Minimum of 60 months after introduction date
- Kiegészítők maximális száma: 9999
- Kompatibilis operációs rendszerek: iOS, Android
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitás más gyártók rendszereivel: Alexa, Google Home, Otthonos, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-gyorsbillentyűk
- Matter-funkciók: Harmadik féltől származó hubokon keresztül (Wi-Fi)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514372184
- Nettó tömeg: 0,07 kg
- Bruttó tömeg: 0,14 kg
- Magasság: 18,5 cm
- Hosszúság: 10,5 cm
- Szélesség: 10,5 cm



Kiadás dátuma:
2026-08-05
Verzió: 0.248

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com