

PHILIPS

Bridge lábazati/járda
világítás 14 W E27,
fényforrás nélkül

Ecomoods

Fényforrás nélkül

Antracit

Vízálló



8719514385825



Takarékosság stílusosan

Élvezze a lustálkodós estéket a kertben a Philips antracitszürke kültéri sétányvilágító lámpa fénye mellett! A meleg fehér fénnel hívogató lámpa ideális az általános kerti világításhoz. Az építészeti elemek hangsúlyozása mellett fantasztikus légkör kialakítására is kiváló.



Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Akár 80%-os energiamegtakarítás
- Különösen hosszú élettartamú fényforrás
- Masszív és megbízható kialakítás kiváló minőségű anyagokból

Vigyen stílust kertjébe

- Stílusos és modern forma az Ön kertje számára
- Van szeme a részletekhez? Páratlan minőségű elegáns anyagok
- Alkalmazási területek széles választéka

Kösse össze a hangulatot a kényelemmel

- Meleg és barátságos fehér fény

Különleges jellemzők

- IP 44, szabadtéri használatra tervezett

Fénypontok

Energiatakarékos



A Philips kültéri termékek széles választékot biztosítanak az elérhető árú világítástechnikai termékek piacán – modern forma ötvözve a legújabb energiatakarékos technológiával. Akár 80%-os energiamegtakarítás a hagyományos fényforrásokhoz képest. Az eredmény egy nem csupán az Ön zsebe, de a Föld szempontjából is előnyös választás.

Különösen hosszú élettartamú fényforrás



Tartozék Philips fényforrás különösen hosszú, akár 20 000 óra élettartammal.

Kiváló minőségű anyagok



Tartósságra tervezve. A Philips kültéri lámpakollekció minden egyes darabja kiváló minőségű anyagokból és elemekből áll, hogy minden termék ellenálljon a kültéri időjárási viszonyoknak.

Stílusos és modern forma

A Philips modern formája, az egyben stílusos és letisztult tervezés tökéletesen beleolvad a kert vagy a terasz világába, így mind éjjel, mind pedig nappal gyönyörű megjelenést kölcsönöz a termékválaszték egésze számára. Lámpák széles választékából válogathat, így biztosan talál az Ön kültéri területéhez illő és az Ön ízlésének megfelelő terméket.

Van szeme a részletekhez?




Minden egyes darab olyan kiemelkedő minőségű és a használatnak ellenálló alkatrészekből áll, mint pl. sajtolt alumínium és rozsdamentes acél.

Széles alkalmazási terület

Ideális kültéri világítás kertekhez, teraszokhoz, járdákhoz és erkélyekhez. A Philips kültéri termékcsalád által kínált fali, oszlopos, mennyezeti és sétányvilágítás este is kellemes, megnyugtató légkört teremt, valamint sötétedés után is megfelelő látási viszonyokat biztosít.

Meleg és barátságos fehér fény



A Philips kültéri lámpák mindegyike gyönyörű meleg és barátságos fényt ad. A fény színhőmérséklete 2700 kelvin. Emellett kellő mennyiségű fényt is biztosít a jó láthatósághoz, így az esti órákban is kedvére használhatja a kültéri területeket, miközben nyugodtan pihenhet, tudva, hogy egész éjjel biztonságban van.

Szabadtéri használatra tervezett



Az IP44 védelem azt jelenti, hogy ezeket a termékeket kültéri használatra tervezték, így biztos lehet benne, hogy a kültéri lámpák beragyogják majd a kertet, akár esik, akár fúj.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Fém

Tartósság

- Névleges élettartam: 10 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Nem

Kert

- Kert: Kert és terasz

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Lábazati /járdavilágítás
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,583 kg
- Teljes magasság: 402 mm
- Teljes hossz: 121 mm
- Teljes szélesség: 121 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényforrás típusa: LED
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- A mellékelt fényforrás energiaszáma: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 1

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514385825
- Nettó tömeg: 1,89 kg
- Bruttó tömeg: 2,12 kg
- Magasság: 44,6 cm
- Hosszúság: 14,6 cm
- Szélesség: 14,6 cm



Kiadás dátuma:
2026-08-05
Verzió: 0.325

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com