

PHILIPS

Splay fali lámpa 12 W

Kültéri lámpatestek

4000 K

Antracit

Vízálló

8719514417694



Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertet!

Az antracitszürke Philips Splay fali lámpa modern formájával stílusosan díszíti falát, és szórt, hideg fehér fénnel világítja meg a bejáratot.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú élettartam – akár 25 000 óra

Vigyen stílust kertjébe

- Korszerű kültéri világítás

Korszerű LED-jelzőfény

- 5 év jótállás a LED-rendszerre

Prémium minőség

- Kiváló minőségű alumínium és műanyag

Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló

Különleges jellemzők

- Nagy teljesítményű világítás

Kiváló minőségű fényforrás

- Hideg fehér fény (4000 K)

Fénypontok

Hosszú élettartam – akár 25 000 óra



Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 25 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben minden este gyönyörködhet a tökéletes kerti fényben.

Korszerű kültéri világítás

A Philips kültéri lámpák elegáns, kortárs stílusának meggyőző, merész, minimalista megoldásai tökéletesek a kertek, járdák és kültérek fénnel való feldíszítéséhez.

5 év jótállás a LED-rendszerre



A Philips a lámpatestre kínált alap 2 éves jótállás mellett 5 év jótállást vállal a LED-rendszerre (a LED-modulra és az előtétre).

Kiváló minőségű alumínium és műanyag



Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Strapabíró, hosszú élettartamú anyagainak köszönhetően éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű présöntésű alumíniumból és műanyagból készült.

IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

Nagy teljesítményű világítás

Ez a Philips kültéri lámpatest ragyogó fényt áraszt a kert vagy terasz megvilágításához.

Hideg fehér fény (4000 K)



Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 4000 K színhőmérsékletű lámpa hideg fehér fényt sugároz.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Fém

Tartósság

- Névleges élettartam: 25 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- click!FIX felszerelés: Igen
- Alkonykapcsoló: Nem
- Határozott fénysugár: Nem
- Szabályozható: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- FFP – Könnyen kezelhető csomagolás: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozcásérzékelő és alkonykapcsoló: Nem
- Mozcásérzékelő: Nem
- Tökéletes a hangulatteremtéshez: Nem
- Tökéletes irányfénynek: Nem
- Hordozható: Nem
- Tartozék tápegységgel: Nem
- Védőburkolatot tartalmaz: Nem
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Ellenálló, kiváló minőségű anyag: Igen
- Bármilyen irányba szabadon elfordítható: Nem
- Napenergia: Nem
- Dönthető lámpafej (fel-le): No
- USB töltés: Nem
- Központi elem: Nem
- Központi elem: Nem
- Csatlakozó típusa: No plug

Kert

- Kert: Kert és terasz

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 12

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,6 kg
- Teljes magasság: 240 mm
- Teljes hossz: 80 mm
- Teljes szélesség: 160 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 1200
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Hideg fehér fény
- A mellékelt fényforrás energiaosztálya: E
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Nem
- Szerelési opciók: Fal

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514417694
- Nettó tömeg: 0,6 kg
- Bruttó tömeg: 0,68 kg
- Magasság: 30 cm
- Hosszúság: 10 cm
- Szélesség: 12 cm



Kiadás dátuma:
2026-08-05
Verzió: 0.371

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com