

PHILIPS

Ozziet mennyezeti
lámpa, 36 W

Mennyezeti lámpák


2700 K

fekete

Szabályozható



8719514432086



Egy lámpatest. Két fényzóna. Három beállítás.

Ezt a karcsú, vékony, fekete mennyezeti lámpát úgy terveztük, hogy harmonizáljon az Ön stílusával. A fő lámpa éles, letisztult vonalait diszkrét lineáris szélvilágítás hangsúlyozza. A két lámpa együttműködve 3 egyedi, 2700 K színhőmérsékletű, hideg fehér fénybeállítást hoz létre a gyönyörű, egyenletes fényhatás érdekében. A lámpa 3 méretben kapható, így tökéletesen illik a ház bármelyik helyiségébe. Egy praktikus memóriefunkció teszi teljes értékűvé, amellyel könnyedén előhívhatja az utolsó beállítást. Az Ozziet mennyezeti lámpa kikapcsolva is ugyanolyan jól mutat, mint bekapcsolva.

A nappalijához és hálósobájához tervezve

- Tökéletes a pihenéshez és a társasági élethez

Illessze belső teréhez.

- Rendkívül lapos kialakítás

Egyszerűen használható

- Jegyeztesse meg kedvenc üzemmódját az egyszerű kiválasztáshoz
- Könnyű beállítás

Fényhatás

- Kétzónás világítás

Fénypontok

Tökéletes a pihenéshez és a társasági élethez

A nappali minden otthon szíve – egy hely, ahol a család összegyűlik és pihen vagy épp a vendégek társalognak. Fontos, hogy a nappali és hálósoba világítása rugalmasan és egyszerűen alkalmazható legyen az egyes használatokhoz a nap folyamán. Különböző fényforrások megfontolt elhelyezése és azok játékos felhasználása is segíthet a térérzet növelésében, hogy a helyiség meleg és barátságos benyomást keltsen.

Rendkívül lapos kialakítás

A karcsú, felületbe süllyesztett kialakítás ideális az alacsony mennyezetű helyiségekben.

Jegyeztesse meg kedvenc üzemmódját az egyszerű kiválasztáshoz

Akár meleg ragyogásra van szüksége a hangulatos estékhez, akár ragyogó fehér fényre az összpontosításhoz, a rendszer megjegyzi kedvenc üzemmódjait, így könnyen kiválaszthatja őket.

Könnyű beállítás

Nincs több gond a telepítéssel. Egyszerűen csak fel kell akasztani vagy rögzíteni a falra vagy a mennyezetre, csatlakoztatni az áramforráshoz, és a lámpatest máris világításra kész.

Kétfónás világítás

Még soha nem volt ilyen egyszerű megváltoztatni szobája hangulatát! A Philips SceneSwitch kétfónás, LED-es mennyezeti lámpa három egyedi beállítással segít megteremteni a kívánt hangulatot. A fő és lineáris szélvilágítás kombinációja olyan lehetőségeket biztosít, amelyek tökéletesek a találkozókhoz, az összpontosításhoz és a meghitt pillanatokhoz. Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy telepítésre – csak a meglévő kapcsolóra.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Igen

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 20 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 108

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálósoba, Étkező, Garázs, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 180 mA

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,55 kg
- Teljes magasság: 55 mm
- Teljes hossz: 500 mm
- Teljes szélesség: 500 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 500 mm
- A lámpa teljes fényárama: 3900
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514432086
- Nettó tömeg: 1,55 kg
- Bruttó tömeg: 2,15 kg
- Magasság: 52,8 cm
- Hosszúság: 5,9 cm
- Szélesség: 52,5 cm



Kiadás dátuma:
2026-08-05
Verzió: 0.275

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselőt vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com