

PHILIPS

Samondra fali
lámpa 3,8 W

Kültéri lámpatestek

2700 K

Antracit

Vízálló



8720169276864



Gyönyörűen megvilágított kert – fenntartható módon megvalósítva



A Philips Samondra Ultra Efficient kültéri lámpa forradalmian új technológiája lehetővé teszi a szén-dioxid-kibocsátás és az anyaghulladék csökkentését, valamint az energiafelhasználás mérséklését. Elképesztő, 50 000 órás élettartama több mint kétszer hosszabb, mint a Philips kültéri LED-es világítótesteké – és mindössze feleannyit fogyaszt. Pontosan erre van szükség egy fenntarthatóbb bolygóhoz.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú élettartam – akár 50 000 óra
- Ultratakarékos
- Akár 80%-os energiamegtakarítás

Korszerű LED-jelzőfény

- 5 év jótállás a LED-rendszerre

Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló

Különleges jellemzők

- Nagy teljesítményű világítás


Kiváló minőségű fényforrás

- Meleg fehér fény (2700 K)

Fénypontok

Hosszú élettartam – akár 50 000 óra

Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 50 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben minden este gyönyörködhet a tökéletes kerti fényben.

Ultratakarékos

Legalább 50%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a Philips egyenértékű normál LED-es lámpái.

Akár 80%-os energiamegtakarítás

A LED-es lámpákkal akár 80%-os energiamegtakarítás érhető el az azonos fényáramú hagyományos fényforrásokhoz képest. Ha Philips LED-es lámpákat vásárol, azonnal pénzt takarít meg. A LED-es lámpára lecserélt fényforrások hatása már a következő villanyszámlán meg fog látszani.

5 év jótállás a LED-rendszerre


A Philips a lámpatestre kínált alap 2 éves jótállás mellett 5 év jótállást vállal a LED-rendszerre (a LED-modulra és az előtétre).

IP44 – időjárásálló

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

Nagy teljesítményű világítás

Ez a Philips kültéri lámpatest ragyogó fényt áraszt a kert vagy terasz megvilágításához.

Meleg fehér fény (2700 K)

Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 2700 K színhőmérsékletű lámpa meleg, megnyugtató fényt sugároz.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Fém

Tartósság

- Névleges élettartam: 50 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozcásérzékelő: Nem
- Napenergia: Nem
- Központi elem: Nem

Kert

- Kert: Kert és terasz

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- LED-es innovációk: UltraEfficient
- Extra funkciók: Vízálló

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 4,3

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,63 kg
- Teljes magasság: 190 mm
- Teljes hossz: 190 mm
- Teljes szélesség: 90 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 800
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- A mellékelt fényforrás energiaosztálya: B
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű
- Cserélhető fényforrás: Igen

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169276864
- Nettó tömeg: 0,63 kg
- Bruttó tömeg: 0,73 kg
- Magasság: 20 cm
- Hosszúság: 10 cm
- Szélesség: 19,5 cm



Kiadás dátuma:
2026-08-05
Verzió: 0.310

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com