

PHILIPS

Okos LED G95 fényforrás,
E27, 1055 lm

Okos LED

Állítható fehér fény

Dimmelés

Okos automatizációk

Alkalmazással vagy hanggal
vezérelhető



8720169303058



Tegye okosabbá otthona világítását

A szabályozható fehér fényt könnyen állíthatja hűvös, fókuszáló fénytől (6500 K) meleg, pihentetőig (2700 K). A fényerő 100%-tól 1%-ig szabályozható, így minden tevékenységhez ideális hangulatot teremthet, az automatizálások pedig igazodnak napi rutinjához.

Intelligens szabályozás

- Connected by WiZ
- Okosvezérlés

Intelligens funkciók

- SpaceSense mozgásérzékelés
- Okos automatizációk

Intelligens eszközök

- Matter-tanúsítvány

Világítási módok

- Állítható fehér fény
- Dimmelés

Fénypontok

Connected by WiZ

Vezérelje a fényeket a WiZ appal, kiegészítőkkal vagy hangutasításokkal az intelligens otthoni asszisztensen keresztül; kompatibilis az Alexával és a Google Home-mal.

Okosvezérlés



Vezérelje a lámpákat a WiZ alkalmazással, kiegészítőkkal vagy hangutasításokkal okosotthon-asszisztensén keresztül; kompatibilis az Alexával és a Google Home-mal.

SpaceSense mozgásérzékelés



Alakítsa lámpáit mozgásérzékelővé a beépített SpaceSense technológiával, amelyek automatikusan felkapcsolnak, amikor belép a helyiségbe – ehhez mindössze két vagy több Connected by WiZ lámpára vagy eszközre van szükség.

Okos automatizációk



Állítsa be a lámpákat úgy, hogy alkalmazkodjanak a napi rutinjához: aut. bekapcsoljanak ébredéskor, vagy kikapcsoljanak, amikor senki sincs otthon, így energiát takarítanak meg.

Matter-tanúsítvány



Irányítsa úgy, ahogy Önnek kényelmes – a Matter-kompatibilitásnak köszönhetően zökkenőmentesen integrálható az Alexával, a Google Home-mal és az Apple Home-mal.

Állítható fehér fény



Könnyedén válthat a jobb láthatóságot és fókuszot biztosító hűvös árnyalatoktól az esti pihenéshez ideális meleg tónusokig (CCT-tartomány: 2200–6500 K).

Dimmelés



Fokozatmentesen szabályozhatja a fényerőt a teljes fényerőtől egészen 1%-ig, hogy mindig a megfelelő fényerőt használja.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: G95
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Matt
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Igen

Fényforrás méretei

- Tömeg: 0,09 kg

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 25 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -20 – +45 °C
- Névleges élettartam: 25 000

További funkcióval/tartozékkal

- Szín kiválasztása: Igen
- Teljesen időjárásálló: Nem
- Integrált LED: Igen
- Napenergia: Nem
- Színhőmérsékletet változtató szabályozható fény: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2200–6500 K
- Fényszín kategóriája: Szabályozható fehér
- Névleges fényáram: 1055 lm
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 95

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoza, Étkező, Nappali, Gyerekszoba
- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 75 mA

Csomagolási információk

- EAN: 8720169303058
- EOC: 872016930305800
- Termék megnevezése: PHI WFB 75W G95 E27 827-65 TW 1PF/6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: AC 220–240 V
- Energiatakarékosági címke (EEL): F
- Teljesítmény: 11 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 11

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 13,9 mm
- Teljes hossz: 13,9 mm
- Teljes szélesség: 9,5 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 25 000
- Névleges fényáram: 1055 lm
- Névleges teljesítmény: 11 W

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60
- Átmérő: 95 mm
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Állítható fehér fény
- IP-kód: IP20
- EPREL-regisztrációs szám: 2566750
- Fényárammérési referencia: Sphere

A fényforrás

- Átmérő: 95 mm
- Szoftverfrissítésekkel: Igen

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- WIFI: 802.11b/g/n
- Meghatározott támogatási időszak: Minimum of 60 months after introduction date
- Kiegészítők maximális száma: 9999
- Kompatibilis operációs rendszerek: iOS, Android
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitás más gyártók rendszereivel: Alexa, Google Home,

Otthonos, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-gyorsbillentyűk

- Matter-funkciók: Harmadik féltől származó hubokon keresztül (Wi-Fi)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169303058
- Nettó tömeg: 0,1 kg
- Bruttó tömeg: 0,21 kg
- Magasság: 18,5 cm
- Hosszúság: 10,5 cm
- Szélesség: 10,5 cm



Kiadás dátuma:
2026-08-05
Verzió: 0.321

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com